| TAD No. | ATAD-P0514- 465 | 版数 Edition | Ver.2 |
|---|---|---|---|

作成年月 Date: 14.11.2019

承認 Approved: H.ASANO


# アプリケータースペア部品表
# TABLE: APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install rightparts specified in the table below.

製品名 Applicator model: AP105-DF63-2022-3

HRS No. 901-4646-0

| No. | HRS ｺｰﾄﾞ HRS Code* | 部品名 Component Part | 表示 No. Part No. | 適合端子名 Applicable contact |
|---|---|---|---|---|
| ① | CL 901-4646-0 (61) | ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝｸﾘﾝﾊﾟ Insulation crimper | 287116 | DF63-2022PCF CL 680-0538-3<br>DF63W-2022SCF CL 680-0602-0 |
| ② | CL 901-4646-0 (62) | ﾜｲﾔｰｸﾘﾝﾊﾟ Wire crimper | 287117 | |
| ③ | CL 901-4646-0 (63) | ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝｱﾝﾋﾞﾙ Insulation anvil | 287321 | |
| ④ | CL 901-4646-0 (64) | ﾜｲﾔｰｱﾝﾋﾞﾙ Wire anvil | 287119 | 適合ｹｰﾌﾞﾙ Applicable cable |
| ⑤ | CL 901-4646-0 (65) | ｶｯﾄｵﾌﾊﾟﾝﾁ cut-off-punch | 287197 | |
| ⑥ | CL 901-4646-0 (66) | ｶｯﾄｵﾌﾀﾞｲ cut-off-die | 278641 | DF63-2022PCF UL1007 AWG20 UL1007 AWG22<br>DF63W-2022SCF UL1007 AWG20 UL1430 AWG22 |
| ⑦ | | | | |
| ⑧ | | | | |
| ⑨ | | | | |
| ⑩ | | | | |




注意 1. パーツ③, ④, ⑥, ⑦をアプリケータのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。

NOTES 1. Fix ③、④、⑥ and ⑦ by pressing these to the base of the applicater.
2. Install every part with markings of part Nos facing front.

ヒロセ電機株式会社 生産技術部
Production Engineering Department Hirose Electric Co.,Ltd

Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.