



1	2	3	4																																																				
A				A																																																			
B				B																																																			
C	<table><tr><td>製品名</td><td>ケーブル色</td></tr><tr><td>~062*1D~</td><td>灰</td></tr><tr><td>~062*2D~</td><td>黒</td></tr></table>			製品名	ケーブル色	~062*1D~	灰	~062*2D~	黒	C																																													
製品名	ケーブル色																																																						
~062*1D~	灰																																																						
~062*2D~	黒																																																						
D	注 ① 製品名末尾のLはケーブル指定長を示します。 ② 各ケーブル長での公差は下表の通りです。 <table><tr><th>長さ L [mm]</th><th>公差 [mm]</th></tr><tr><td>$35 \leq L \leq 200$</td><td>± 4</td></tr><tr><td>$200 < L \leq 500$</td><td>± 8</td></tr><tr><td>$500 < L \leq 1000$</td><td>± 12</td></tr><tr><td>$1000 < L$</td><td>$\pm 1.5\%$</td></tr></table> ③ 両端コネクタの径方向の位置関係は、図の位置より$\pm 45^\circ$以内の仕上がりとなります。 501mm以上は長尺品の為、任意とさせていただきます。 4. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。 【コネクタ寸法図】 			長さ L [mm]	公差 [mm]	$35 \leq L \leq 200$	± 4	$200 < L \leq 500$	± 8	$500 < L \leq 1000$	± 12	$1000 < L$	$\pm 1.5\%$	D																																									
長さ L [mm]	公差 [mm]																																																						
$35 \leq L \leq 200$	± 4																																																						
$200 < L \leq 500$	± 8																																																						
$500 < L \leq 1000$	± 12																																																						
$1000 < L$	$\pm 1.5\%$																																																						
E				E																																																			
F	<table><tr><td>1</td><td>U. FL-LP-062HF(06)</td><td>CL331-0561-0-06</td><td>2</td><td>φ0.95ケーブル</td><td rowspan="2">ハロゲンフリー対象品</td></tr><tr><td>部番</td><td>製品名</td><td>製品コード</td><td>部番</td><td>製品名</td></tr></table> <table><tr><td>UNITS mm</td><td></td><td>SCALE FREE</td><td>COUNT </td><td>DESCRIPTION OF REVISIONS</td><td>DESIGNED</td><td>CHECKED</td><td>DATE</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>APPROVED : NK. NINOMIYA 18.06.22</td><td colspan="3">DRAWING NO.</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>CHECKED : MT. KANEKO 18.06.22</td><td colspan="3">PART NO.</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>DESIGNED : MS. MATSUMOTO 18.06.22</td><td colspan="3">CODE NO.</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>DRAWN : MS. MATSUMOTO 18.06.22</td><td colspan="3">UFL-2LPHF6-062**D-A-L ①</td></tr></table>			1	U. FL-LP-062HF(06)	CL331-0561-0-06	2	φ0.95ケーブル	ハロゲンフリー対象品	部番	製品名	製品コード	部番	製品名	UNITS mm		SCALE FREE	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE					APPROVED : NK. NINOMIYA 18.06.22	DRAWING NO.							CHECKED : MT. KANEKO 18.06.22	PART NO.							DESIGNED : MS. MATSUMOTO 18.06.22	CODE NO.							DRAWN : MS. MATSUMOTO 18.06.22	UFL-2LPHF6-062**D-A-L ①			F
1	U. FL-LP-062HF(06)	CL331-0561-0-06	2	φ0.95ケーブル	ハロゲンフリー対象品																																																		
部番	製品名	製品コード	部番	製品名																																																			
UNITS mm		SCALE FREE	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE																																																
				APPROVED : NK. NINOMIYA 18.06.22	DRAWING NO.																																																		
				CHECKED : MT. KANEKO 18.06.22	PART NO.																																																		
				DESIGNED : MS. MATSUMOTO 18.06.22	CODE NO.																																																		
				DRAWN : MS. MATSUMOTO 18.06.22	UFL-2LPHF6-062**D-A-L ①																																																		
FORM HC0011-5-51				2		3	4																																																