



製 品 名	製 品 番 号	A	B	C	D
DF3EA- 2P-2V(51)	CL543-0315-0-51	4.6	2.0	8.5	8.74
DF3EA- 3P-2V(51)	CL543-0316-0-51	6.6	4.0	10.5	10.74
DF3EA- 4P-2V(51)	CL543-0317-0-51	8.6	6.0	12.5	12.74
DF3EA- 5P-2V(51)	CL543-0318-0-51	10.6	8.0	14.5	14.74
DF3EA- 6P-2V(51)	CL543-0319-0-51	12.6	10.0	16.5	16.74
DF3EA- 7P-2V(51)	CL543-0320-0-51	14.6	12.0	18.5	18.74
DF3EA- 8P-2V(51)	CL543-0321-0-51	16.6	14.0	20.5	20.74
DF3EA- 9P-2V(51)	CL543-0322-0-51	18.6	16.0	22.5	22.74
DF3EA-10P-2V(51)	CL543-0323-0-51	20.6	18.0	24.5	24.74
DF3EA-11P-2V(51)	CL543-0324-0-51	22.6	20.0	26.5	26.74
DF3EA-12P-2V(51)	CL543-0325-0-51	24.6	22.0	28.5	28.74
DF3EA-13P-2V(51)	CL543-0326-0-51	26.6	24.0	30.5	30.74
DF3EA-14P-2V(51)	CL543-0327-0-51	28.6	26.0	32.5	32.74
DF3EA-15P-2V(51)	CL543-0328-0-51	30.6	28.0	34.5	34.74

注 ① 2～6極の形状を示します。

② の範囲にパターン及びバイヤーホールがある場合、コネクタ端子とショートする可能性があります。

③ 平坦度は補強金具含めて0.1mm以内となります。

2	黄銅	表面:金めっき 0.2μm MIN 下地:ニッケルめっき 1μm MIN	5	ポリエステル	カバーテープ, Clear
1	ポリアミド樹脂	Natural(Beige), UL94V-0	4	PS	エンボ・ステーフ・, Clear
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	3	黄銅	表面:錫めっき 1μm MIN 下地:ニッケルめっき 1μm MIN
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-H-00006609	DESIGNED SN.MIWA
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : KI. AKIYAMA	20160208	DRAWING NO.	ADC-367142-51-00	
	CHECKED : TS. FUKUSHIMA	20160205	PART NO.	DF3EA-*P-2V(51)	
	DESIGNED : HT. SATO	20160205	CODE NO.	CL543-	
	DRAWN : MI. SAKIMURA	20160205			

