



Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。









推奨基板穴開け寸法図(FREE)
(推奨基板圧　t=1.6mm)







注 1. 1トレー当たりのコネクタの入数は下表となります。
2. ()寸法は参考寸法となります。
3. '＊'および'N'は極数を示します。
△1 4. UL(ファイルNo.E52653)、
C-UL(ファイルNo.E52653)認定品

製品コード	製品名	N	A	B	C	梱包数
CL543-5059-0-50	DF51A-8DP-2DS(50)	8	15.1	6	19	171
CL543-5060-0-50	DF51A-10DP-2DS(50)	10	17.1	8	21	153
CL543-5061-0-50	DF51A-12DP-2DS(50)	12	19.1	10	23	135
CL543-5062-0-50	DF51A-14DP-2DS(50)	14	21.1	12	25	126
CL543-5063-0-50	DF51A-16DP-2DS(50)	16	23.1	14	27	108
CL543-5064-0-50	DF51A-18DP-2DS(50)	18	25.1	16	29	99
CL543-5065-0-50	DF51A-20DP-2DS(50)	20	27.1	18	31	90
CL543-5066-0-50	DF51A-22DP-2DS(50)	22	29.1	20	33	90
CL543-5067-0-50	DF51A-24DP-2DS(50)	24	31.1	22	35	81
CL543-5068-0-50	DF51A-26DP-2DS(50)	26	33.1	24	37	72
CL543-5069-0-50	DF51A-28DP-2DS(50)	28	35.1	26	39	72
CL543-5070-0-50	DF51A-30DP-2DS(50)	30	37.1	28	41	72



嵌合状態図(2:1)





HRS DRAWING FOR REFERENCE

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
2	黄銅	表面：金めっき0.1μm MIN 下地：ニッケルめっき0.5μm MIN	4	PS	WHITE
1	PBT	UL94V-0, BLACK	3	黄銅	表面：金めっき0.1μm MIN 下地：ニッケルめっき0.5μm MIN


UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5 : 1	△1	1	DIS-H-00004484	TS.MIYAKI	HS.OKAWA	20181207


HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	HS.OKAWA	20180410	DRAWING NO. ADC-379751-50-00
CHECKED	ST.WADA	20180410	PART NO. DF51A-＊DP-2DS(50)
DESIGNED	TH.SATO	20180410	CODE NO. CL543
DRAWN	TH.SATO	20180410	△1 1/2


Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包状態図(1:2)





A
(2:1)



HRS DRAWING FOR REFERENCE

HRS	DRAWING NO.	ADC-379751-50-00
	PART NO.	DF51A-*DP-2DS(50)
	CODE NO.	CL543

1 2/2