




Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。












HRS DRAWING FOR REFERENCE



製品コード	製品名	極数	A	B	C	D	E	F	G 2 パネル厚 0.5~0.8	G 2 パネル厚 0.9~1.3	G 2 パネル厚 1.4~1.8	G 2 パネル厚 1.9~2.3
CL543-5071-0-00	DF51- 4DEP-2C	4	14.4	11.1	2	16.4	11.3	7.5	13.6	14.1	14.5	14.9
CL543-5072-0-00	DF51- 6DEP-2C	6	16.4	13.1	4	18.4	13.3	9.5	15.6	16.1	16.5	16.9
CL543-5073-0-00	DF51- 8DEP-2C	8	18.4	15.1	6	20.4	15.3	11.5	17.6	18.1	18.5	18.9
CL543-5074-0-00	DF51-10DEP-2C	10	20.4	17.1	8	22.4	17.3	13.5	19.6	20.1	20.5	20.9
CL543-5075-0-00	DF51-12DEP-2C	12	22.4	19.1	10	24.4	19.3	15.5	21.6	22.1	22.5	22.9
CL543-5076-0-00	DF51-14DEP-2C	14	24.4	21.1	12	26.4	21.3	17.5	23.6	24.1	24.5	24.9
CL543-5077-0-00	DF51-16DEP-2C	16	26.4	23.1	14	28.4	23.3	19.5	25.6	26.1	26.5	26.9
CL543-5078-0-00	DF51-18DEP-2C	18	28.4	25.1	16	30.4	25.3	21.5	27.6	28.1	28.5	28.9
CL543-5079-0-00	DF51-20DEP-2C	20	30.4	27.1	18	32.4	27.3	23.5	29.6	30.1	30.5	30.9
CL543-5080-0-00	DF51-22DEP-2C	22	32.4	29.1	20	34.4	29.3	25.5	31.6	32.1	32.5	32.9
CL543-5081-0-00	DF51-24DEP-2C	24	34.4	31.1	22	36.4	31.3	27.5	33.6	34.1	34.5	34.9
CL543-5082-0-00	DF51-26DEP-2C	26	36.4	33.1	24	38.4	33.3	29.5	35.6	36.1	36.5	36.9
CL543-5083-0-00	DF51-28DEP-2C	28	38.4	35.1	26	40.4	35.3	31.5	37.6	38.1	38.5	38.9
CL543-5084-0-00	DF51-30DEP-2C	30	40.4	37.1	28	42.4	37.3	33.5	39.6	40.1	40.5	40.9

注 1 パネル引っ掛かり部には、ダレRが付かない面を使用してください。
2 適合パネル厚は0.5mm～2.3mmとなります。
3 推奨以外のパネル形状をご希望の際は、弊社営業担当へご相談ください。
4. 1パック100個梱包となります。
5. UL(ファイルNo.E52653)、
C-UL(ファイルNo.E52653)認定品

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
1	PBT	UL94V-0, BLACK

UNITS	SCALE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	4 : 1	0				

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	HS. OKAWA	20190523
CHECKED	SZ. ONO	20190523
DESIGNED	TS. MIYAKI	20190523
DRAWN	TS. MIYAKI	20190523

DRAWING NO. ADC-388650-00-00
PART NO. DF51-*DEP-2C
CODE NO. CL543
0 1/1