



エンボスキャリアテープ寸法図 (FREE)




リール形状 (FREE)



品目ラベル詳細

Lot No.	170 7010
CL Code	CL668-0001-7-21
品名 (Part Number)	DF52-17S-0.8H(21)
数量 (Qty)	5000 個(Pcs)
ヒロセ電機 (株)	


鉛フリークリームはんだ温度プロフィール(推奨)




リフロー回数: 2回
温度は端子リード部にて測定しています。

クリームはんだの種類、基板サイズ、その他の実装部材等の条件により、異なる場合がありますので、実装状態を十分ご確認の上ご使用願います。

テーピング仕様 (FREE)



5 J(10:1)




注3. 1リール 5000個巻きとなります。

4. ()内の寸法は参考寸法です。

5 テープ幅32mm以上に図示スプロケット穴を設けております。

6 JIS C 0806に基づいています。(自動実装部品のパッケージング)

7 Lot No. は、下図の構成となります。



製品名	製品コード	D	E	F	G	H
DF52-2S-0.8H(21)	CL0668-0004-5-21	16.0		7.5	22.4	16.4
DF52-3S-0.8H(21)	CL0668-0022-7-21	16.0		7.5	22.4	16.4
DF52-4S-0.8H(21)	CL0668-0005-8-21	16.0		7.5	22.4	16.4
DF52-5S-0.8H(21)	CL0668-0023-0-21	16.0		7.5	22.4	16.4
DF52-6S-0.8H(21)	CL0668-0006-0-21	16.0		7.5	22.4	16.4
DF52-8S-0.8H(21)	CL0668-0007-3-21	24.0		11.5	30.4	24.4
DF52-10S-0.8H(21)	CL0668-0008-6-21	24.0		11.5	30.4	24.4
DF52-12S-0.8H(21)	CL0668-0009-9-21	24.0		11.5	30.4	24.4
DF52-14S-0.8H(21)	CL0668-0024-2-21	24.0		11.5	30.4	24.4
DF52-15S-0.8H(21)	CL0668-0010-8-21	24.0		11.5	30.4	24.4
DF52-16S-0.8H(21)	CL0668-0025-5-21	24.0		11.5	30.4	24.4
DF52-17S-0.8H(21)	CL0668-0001-7-21	24.0		11.5	30.4	24.4
DF52-20S-0.8H(21)	CL0668-0011-0-21	32.0	28.4	14.2	38.4	32.4

HRS

図番:	ADC3-356517-02
製品名:	DF52-*S-0.8H(21)
製品コード	CL668-