

改正 REV.	變更履歷 NO. ECA NO.	訂正事項 DESCRIPTION OF REVISIONS	擔當 B	檢圖 CHKD	年月日 DATE	改正 REV.	變更履歷 NO. ECA NO.	訂正事項 DESCRIPTION OF REVISIONS	擔當 B	檢圖 CHKD	年月日 DATE
△					. .	△					. .
△					. .	△					. .
△					. .	△					. .



2 PIN NUMBER (ピンアサイン)

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND	TX1+	TX1-	V _{BUS}	CC1	D+	D-	SBU1	V _{BUS}	RX2-	RX2+	GND
GND	RX1+	RX1-	V _{BUS}	SBU2	D-	D+	CC2	V _{BUS}	TX2-	TX2+	GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1



NOTE 1 LEAD CO-PLANARITY SHALL BE 0.08 MAX

2 PIN ASSIGNMENT

3> PACKING QUANTITY : 1,000 PCS/REEL

注) 1 平坦度 : 0.08MAX

2 ピンアサイン

梱包量：1,000 個/リール

9	GLUE (接着剤)	EPOXY (エポキシ)	BLACK COLOR (黒色)	—
8	SLEEVE (袖)	THERMAL PLASTIC (耐熱性プラスチック)	UL94V-0 / Black	—
7	INNER SHELL (インナーシェル)	STAINLESS STEEL (ステンレス鋼)	Cleansing (洗浄)	—
6	SUB SHELL (サブシェル)	STAINLESS STEEL (ステンレス鋼)	Nickel Plating all over	—
5	CONTACT 2nd (雄端子 2nd)	CORSON ALLOY (コーソン合金)	Au Plating over Nickel Plating Gold flash all over	—
4	CONTACT 1ST (雄端子 1ST)			
3	MID PLATE (ミッド・プレート)	STAINLESS STEEL (ステンレス鋼)	Nickel Plating all over	—
2	INSERT MOLD 2ND (インサート金型 2ND)	THERMAL PLASTIC (耐熱性プラスチック)	UL94V-0 / Black	—
1	INSERT MOLD 1ST (インサート金型 1ST)	THERMAL PLASTIC (耐熱性プラスチック)	UL94V-0 / Black	—

NO.(番号)	DESCRIPTIONS (説明)	MATERIAL (材料)	FINISH. (備考)				REMARKS(備考)
CODE NO. (OLD) 製品コード		DRAWN 製 図 M.C.PAEK 19.09.20	DESIGNED 設 計 M.C.PAEK 19.09.20	CHECKED 検 図 H.J.LEE 19.09.20	APPROVED 承 認 H.J.LEE 19.09.20	RELEASED 出 図 ENG 19.09.20 DEPT	

	DRAWING NO. (図面番号) JDC3-632573		PART NO. (製品名) CX90MWP1-24P	
	SCALE 5:1	 HIROSE KOREA CO.,LTD.	CODE NO (製品コード) CL 6240-0019-4-000	1/3
UNITS mm				



