











- 注 1. 適合ケーブルは細線同軸ケーブル (AWG36~46) となります。
2. 本製品は活線挿抜に対応しておりませんので、コネクタ着脱は切電状態で行って下さい。
3. コネクタユニットとシェルおよびラッチの3パーツを組み合わせることで、ケーブルアッセンブリが完成します。
部番、部品名、製品名、HRS Noについては下表を参照して下さい。
4. グランドバーの貼り合わせは、グラウンドバーとケーブルの外部導体を半田付けすることにより行って下さい。
5. ホッティング、カプトンテープの使用については、別途ご相談下さい。
6. ラッチの取り付けはシェルを組込む前に行ってください。詳細は結線手順書をご確認願います。
7. () 内寸法は参考寸法になります。
8. コネクタ内部に格納する部材は、厚みを0.54mm以下として下さい。
0.54mm以上になると、シェルが閉じきらない可能性があります。

部番	部品名称	製品名	HRS No.
1, 2, 3	コネクタユニット	DF81D-30P-0.4SD(51)	CL662-8119-2-51
-	シェル	DF81-30P-SHL	CL662-8106-0-00
-	ラッチ	DF81-30P-LCH	CL662-8107-3-00


2	LCP	UL94V-0, 黒	6	PS	黒
			5	ポリエステル	透明
1	りん青銅	接触部: 金めっき 0.1μmMIN 結線部: 金めっき 0.1μmMIN 下地: ニッケルめっき 1μmMIN	4	PS	透明
			3	SUS	接触部: 金めっき 0.05μmMIN はんだ付け部: 金めっき 0.05μmMIN 下地: ニッケルめっき 0.2μmMIN
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 5 : 1	△の数	訂 正 記 事	設 計
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : TS. SAKATA	13. 05. 14	図番 : ADC3-351423-01	
		検 図 : TS. SAKATA	13. 05. 14	製品名 : DF81D-30P-0.4SD(51)	
		設 計 : AH. MIYAZAKI	13. 05. 14	製品コード : CL662-8119-2-51	
		製 図 : AH. MIYAZAKI	13. 05. 14		

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



製品ラベル詳細

生産月日	年 月 日
図番	CL662-8119-2-51
品名	DF81D-30P-0.4SD(51)
納入数量	8000個
納入者	ヒロセ電機株式会社



HRS

図番:	ADC3-351423-01
製品名:	DF81D-30P-0.4SD(51)
製品コード	CL662-8119-2-51

△ 2/2