Sep.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。









推奨パネル穴あけ寸法





嵌合状態図(1:1)



注1. 1パック100個入り
2. 梱包仕様は技術指定書(ATAP-H1021-00)参照のこと。
3. 本製品を扱う際は挿抜手順書(ATAD-H0654-00)、ハーネス手順書(ATAD-H0653-00)を参照のこと。
△1 4. UL(ファイルNo. E52653)
C-UL(ファイルNo. E52653)
TÜV(認証No. R50400864)認定品

HRS DRAWING FOR REFERENCE

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
1	PBT	BLACK, UL94-V0

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2:1	△1	1	DIS-H-00018505	TS.KUMAZAWA	SZ.ONO	2023.06.16

HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

APPROVED	SJ.OKAMURA	2022.03.23
CHECKED	TT.OHSAKO	2022.03.23
DESIGNED	SN.MIWA	2022.03.22
DRAWN	SN.MIWA	2022.03.22

DRAWING NO.	ADC-386588-00-00
PART NO.	DF60F-2EP-10.16C
CODE NO.	CL0680-4009-0-00 △1 1/2

Sep.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

DF60F 中継タイプ 推奨パネル固定手順(ナット使用時)

ナット挿入手順



①ナット固定部に、ナット（サイズ：M3）を
矢印の方向で挿入する



②「パチッ」という音が鳴り、ナットが
ナットホルダーの下に入り込むことで挿入完了



HRS DRAWING FOR REFERENCE

パネル取り付け手順

①パネル穴にコネクタを挿入する



②ネジ（サイズ：M3）を締めることでパネル固定完了
※推奨トルク：0.49N・m以下



HRS	DRAWING NO.	ADC-386588-00-00
	PART NO.	DF60F-2EP-10.16C
	CODE NO.	CL0680-4009-0-00 △1 2/2

3D Model File Name:CL0680-4009-0-00