


Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


| | △数 COUNT | 訂正事項 DISCRIPTION OF REVISIONS | 擔當 B Y | 檢圖 CHKD | 年月日 DATE | | △数 COUNT | 訂正事項 DISCRIPTION OF REVISIONS | 擔當 B Y | 檢圖 CHKD | 年月日 DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | | | | | . . | △ | | | | | . . |
| △ | | | | | . . | △ | | | | | . . |
| △ | | | | | . . | △ | | | | | . . |









RECOMMENDED PCB LAY OUT
推奨PCBレイアウト
(General Tolerance : ±0.05)
(一般公差 : ±0.05)













Detail C
詳細 C





ISO VIEW
イソービュー






PCB MOUNTING POSITION (FREE)
PCB取付位置(フリー)




HRS DRAWING FOR REFERENCE

NOTE) 1. LEAD CO-PLANARITY SHALL BE 0.08MAX.
2. PER REEL : 1,500 CONNECTORS.
3. GENERAL TOLERANCE :±0.15
注)1. リード部の平坦度は0.08MAXです.
2. 各 リール : 1,500コネクタ
3.一般公差 : ±0.15


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STAINLESS STEEL ステンレス鋼 | Ni1-5 ニッケル1-5 | 8 | PS | COVER TAPE カバーテープ |
| 3 | COPPER ALLOY 銅合金 | Contact area : Ni1-5+Pd-Ni0.75Min+Au0.05Min<br>Lead area : Ni1-5+Au0.05Min<br>接触面積 : ニッケル1-+パラジウム0.75以上+金0.05以上<br>リード面積 : ニッケル1-5+Au0.05以上 | 7 | PS | EMBOSS CARRIER TAPE エンボスキャリアテープ |
| 2 | COPPER ALLOY 銅合金 | Contact area : Ni1-5+Pd-Ni0.75Min+Au0.05Min<br>Lead area : Ni1-5+Au0.05Min<br>接触面積 : ニッケル1-+パラジウム0.75以上+金0.05以上<br>リード面積 : ニッケル1-5+Au0.05以上 | 6 | STAINLESS STEEL ステンレス鋼 | Ni1-5 ニッケル1-5 |
| 1 | LCP | UL94V-0,COLOR BLACK | 5 | STAINLESS STEEL ステンレス鋼 | Other Ni1-5 / LEAD Ni1-5+Au 0.03Min その他 ニッケル1-5 / リード ニッケル1-5+金0.03以上 |
| NO.番号 | MATERIAL 材料 | FINISH,REMARKS 処理,備考 | NO.番号 | MATERIAL 材料 | FINISH,REMARKS 処理,備考 |


| REMARK 備考 | DRAWN 製図 | DESIGNED 設計 | CHECKED 検図 | APPROVED 承認 | RELEASED 出図 |
|---|---|---|---|---|---|
| | C.E.LIM 16.04.19 | C.E.LIM 16.04.19 | H.J.LEE 16.04.19 | T.S.KANG 16.04.19 | DEPT 17.02.17 ENG |

| | | |
|---|---|---|
| SCALE 5:1<br>UNITS mm | DRAWING NO. 図面番号 JDC3-632081 | PART NO. 製品名 CX70M-24P2 |
| | HRS HIROSE KOREA CO.,LTD. | CODE NO 製品コード CL 6240-0003-4 |


Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


| | △数 COUNT | 訂正事項 DISCRIPTION OF REVISIONS | 擔當 B Y | 檢圖 CHKD | 年月日 DATE | | △数 COUNT | 訂正事項 DISCRIPTION OF REVISIONS | 擔當 B Y | 檢圖 CHKD | 年月日 DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | | | | | . . | △ | | | | | . . |
| △ | | | | | . . | △ | | | | | . . |
| △ | | | | | . . | △ | | | | | . . |








DIRECTION OF UNREELING
引出し方向





HRS DRAWING FOR REFERENCE




PIN NUMBER
接触番号




| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GND | TX1+ | TX1- | Vbus | CC1 | D+ | D- | SBU1 | Vbus | RX2- | RX2+ | GND |
| GND | RX1+ | RX1- | Vbus | SBU2 | D- | D+ | CC2 | Vbus | TX2- | TX2+ | GND |
| B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SCALE 5:1<br>UNITS mm | DRAWING NO. 図面番号 JDC3-632081 | PART NO. 製品名 CX70M-24P2 | |
| | HRS HIROSE KOREA CO.,LTD. | CODE NO 製品コード CL 6240-0003-4 | 2/2 |