
Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



製品名	ケーブル色
～084N1～	白
～084N2～	黒
～084N4～	青

注 1 製品名末尾のLはケーブル指定長を示します。

2 各ケーブル長での公差は下表の通りです。


長さ L 〔mm〕	公差 〔mm〕
35 ≦ L ≦ 200	±4
200 ＜ L ≦ 500	±8
500 ＜ L ≦ 1000	±12
1000 ＜ L	±1.5%

3 両端コネクタの径方向の位置関係は、図の位置より±45° 以内の仕上がりとなります。
501mm以上は長尺品の為、任意とさせていただきます。

4. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

【コネクタ寸法図】




本製品の安定供給のため、部番①の
樹脂材料メーカーを2019～2022年の間に
変更させていただきます。
あらかじめご了承のほどお願い致します。
材料メーカー変更による製品規格の
変更（品質差異）はございません。 △1

【コネクタ使用上のご注意】

1. コネクタの抜き差しについて
（1）コネクタの引抜きは、専用引抜き治具を用いて
垂直に引抜いて下さい。
製品名：H.FL-LP-N(CL331-0551-7)
◆ケーブルを持った引抜きはコネクタ破損になりますので
絶対に行わないで下さい。

（2）コネクタのカン合は、両コネクタの結合軸を合わせ、
垂直に挿入して下さい。
◆斜め挿入はコネクタの変形（破損）となりますので
行わないで下さい。



1	H.FL75-LP(G)-084	CL331-0808-1	2	φ1.5ケーブル
部番	製品名	製品コード	部番	製品名

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	FREE	△1	1	DIS-D-00003769	MS.MATSUMOTO	MT.KANEKO	20181218

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	NK.NINOMIYA	20180607
CHECKED	MT.KANEKO	20180607
DESIGNED	MS.MATSUMOTO	20180607
DRAWN	MS.MATSUMOTO	20180607

DRAWING NO.
PART NO. H.FL75-2LPG-084N*-A-L 1
CODE NO. △1 1/1

FORM HC0011-5-51