




Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。













2 ソケット嵌合図



3 推奨基板パターン



製品名	製品コード	極数	A	B	C
DF13- 2P-1.25DS(20)	CL536-0151-7-20	2	1.25	3.15	4.15
DF13- 3P-1.25DS(20)	CL536-0152-0-20	3	2.50	4.40	5.40
DF13- 4P-1.25DS(20)	CL536-0153-2-20	4	3.75	5.65	6.65
DF13- 5P-1.25DS(20)	CL536-0154-5-20	5	5.00	6.90	7.90
DF13- 6P-1.25DS(20)	CL536-0155-8-20	6	6.25	8.15	9.15
DF13- 7P-1.25DS(20)	CL536-0156-0-20	7	7.50	9.40	10.40
DF13- 8P-1.25DS(20)	CL536-0157-3-20	8	8.75	10.65	11.65
DF13- 9P-1.25DS(20)	CL536-0158-6-20	9	10.00	11.90	12.90
DF13-10P-1.25DS(20)	CL536-0159-9-20	10	11.25	13.15	14.15
DF13-11P-1.25DS(20)	CL536-0160-8-20	11	12.50	14.40	15.40
DF13-12P-1.25DS(20)	CL536-0161-0-20	12	13.75	15.65	16.65
DF13-14P-1.25DS(20)	CL536-0163-6-20	14	16.25	18.15	19.15
DF13-15P-1.25DS(20)	CL536-0164-9-20	15	17.50	19.40	20.40

注 1 ロック穴は2~3極は中央に1個，4~15極は図のように2個あります。
2 DF13-*S-1.25Cとの嵌合長は6.4mm
3 推奨スルーホール径：φ0.6±0.03

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
2	黄銅	スズメッキ 1μm min	4	スチレン系エラストマー	ストッパー，GREEN
1	ポリアミド樹脂	UL94V-0,BEIGE	3	PS	帯電防止処理、CLEAR

UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	5 : 1	△				


HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

承認	TS. SAKATA	08.07.30
検図	TS. KUMAZAWA	08.07.30
設計	KT. ISHII	08.07.30
製図	YT. MIYAMURA	08.07.17


図番：ADC3-162420-02
製品名：DF13-*P-1.25DS(20)
製品コード：CL536
△ 1/2

HRS DRAWING FOR REFERENCE

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



D－D（10：1）



HRS DRAWING FOR REFERENCE

製品名	製品コード	極数	挿入数量
DF13- 2P-1.25DS(20)	CL536-0151-7-20	2	115
DF13- 3P-1.25DS(20)	CL536-0152-0-20	3	89
DF13- 4P-1.25DS(20)	CL536-0153-2-20	4	72
DF13- 5P-1.25DS(20)	CL536-0154-5-20	5	61
DF13- 6P-1.25DS(20)	CL536-0155-8-20	6	52
DF13- 7P-1.25DS(20)	CL536-0156-0-20	7	46
DF13- 8P-1.25DS(20)	CL536-0157-3-20	8	41
DF13- 9P-1.25DS(20)	CL536-0158-6-20	9	37
DF13-10P-1.25DS(20)	CL536-0159-9-20	10	34
DF13-11P-1.25DS(20)	CL536-0160-8-20	11	31
DF13-12P-1.25DS(20)	CL536-0161-0-20	12	29
DF13-14P-1.25DS(20)	CL536-0163-6-20	14	25
DF13-15P-1.25DS(20)	CL536-0164-9-20	15	23

注4．　最小販売単位は表の挿入数となります。

HRS	図番：	ADC3-162420-02
	製品名：	DF13-*P-1.25DS(20)
	製品コード	CL536 △ 2/2