





May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.  
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

| 形別<br>配布先 |
|-----------|
|           |
|           |
|           |
|           |

A  
B  
C  
D  
E  
F



| △の数 | 訂正記事 | 担当 | 検図 | 年月日 | △の数 | 訂正記事 | 担当 | 検図 | 年月日 |
|-----|------|----|----|-----|-----|------|----|----|-----|
| △   |      |    |    |     | △   |      |    |    |     |
| △   |      |    |    |     | △   |      |    |    |     |
| △   |      |    |    |     | △   |      |    |    |     |

| 製品コード        | 製品名            | 寸法   |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
|              |                | A    | B    | C    |
| CL541-0648-0 | DF1B-4DS-2.5RC | 2.5  | 7.5  | 5.5  |
| 0649-3       | 6              | 5.0  | 10.0 | 8.0  |
| 0650-2       | 8              | 7.5  | 12.5 | 10.5 |
| 0600-4       | 10             | 10.0 | 15.0 | 13.0 |
| 0601-7       | 12             | 12.5 | 17.5 | 15.5 |
| 0602-0       | 14             | 15.0 | 20.0 | 18.0 |
| 0603-2       | 16             | 17.5 | 22.5 | 20.5 |
| 0604-5       | 18             | 20.0 | 25.0 | 23.0 |
| 0605-8       | 20             | 22.5 | 27.5 | 25.5 |
| 0606-0       | 22             | 25.0 | 30.0 | 28.0 |
| 0607-3       | 24             | 27.5 | 32.5 | 30.5 |
| 0608-6       | 26             | 30.0 | 35.0 | 33.0 |
| 0609-9       | 28             | 32.5 | 37.5 | 35.5 |
| 0610-8       | 30             | 35.0 | 40.0 | 38.0 |
| 0612-3       | 34             | 40.0 | 45.0 | 43.0 |
| 0613-6       | 36             | 42.5 | 47.5 | 45.5 |
| 0615-1       | 40             | 47.5 | 52.5 | 50.5 |

カラー品仕様番号

| 色 | HRS No.       | 製品名     |
|---|---------------|---------|
| 青 | 541-0000-0-16 | 末尾に(16) |
| 灰 | 541-0000-0-17 | 末尾に(17) |
| 赤 | 541-0000-0-18 | 末尾に(18) |

(注1) 誤挿入防止凸部を4極は中央に1つ、その他は図のように2つ設けること。  
(注2) 端子Noは'1, 2, 9, 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40'及び'極数-1, 極数'を表示。

|         |  |              |  |      |         |                        |           |                        |         |                        |  |                             |  |                        |  |     |  |
|---------|--|--------------|--|------|---------|------------------------|-----------|------------------------|---------|------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------|--|-----|--|
| 1       |  |              |  |      | ポリアミド樹脂 |                        | ナチュラル(白色) |                        | UL94V-0 |                        |  |                             |  |                        |  |     |  |
| 部番      |  | 材 質          |  | 処 理  |         | 備 考                    |           | 部番                     |         | 材 質                    |  | 処 理                         |  | 備 考                    |  |     |  |
| 旧<br>CL |  | CL           |  | -    |         | -                      |           | -                      |         | ADC3-160042            |  | 図 名                         |  | 製品名                    |  |     |  |
|         |  |              |  |      |         |                        |           |                        |         |                        |  | DF1B- <del>4</del> DS-2.5RC |  |                        |  |     |  |
|         |  |              |  |      |         |                        |           |                        |         |                        |  | 尺 度 単 位                     |  | 製 品 コー ド               |  |     |  |
|         |  |              |  |      |         |                        |           |                        |         |                        |  | 2 1 mm                      |  | CL 541-0600-4          |  |     |  |
|         |  |              |  |      |         |                        |           |                        |         |                        |  |                             |  | 0650-2                 |  |     |  |
|         |  |              |  |      |         |                        |           |                        |         |                        |  |                             |  |                        |  |     |  |
| 一般公差    |  | 寸 法 区 分      |  | 公差   |         | 製 図                    |           | 担 当                    |         | 検 図                    |  | 査 閲                         |  | 承 認                    |  | 出 図 |  |
|         |  | 6以下          |  | ±0.3 |         | INC<br>'93.12.22<br>小間 |           | INC<br>'93.12.22<br>小間 |         | INC<br>'93.12.24<br>山本 |  | INC<br>'93.12.24<br>山本      |  | INC<br>'93.12.24<br>山本 |  |     |  |
|         |  | 6をこえ 18以下    |  | ±0.5 |         |                        |           |                        |         |                        |  |                             |  |                        |  |     |  |
|         |  | 18をこえ 50以下   |  | ±0.7 |         |                        |           |                        |         |                        |  |                             |  |                        |  |     |  |
|         |  | 50をこえ 125以下  |  | ±1   |         |                        |           |                        |         |                        |  |                             |  |                        |  |     |  |
|         |  | 125をこえ 250以下 |  | ±1.3 |         |                        |           |                        |         |                        |  |                             |  |                        |  |     |  |
|         |  | 角 度          |  | ±1°  |         |                        |           |                        |         |                        |  |                             |  |                        |  |     |  |

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

INC