




Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。














推奨パターン（４：１）



ソケットかん合図

A－A





注 1 リード平坦度は、金具を含めて０．１mm以内。
2 ▨ の範囲にパターン及びバイヤーホールがある場合
コネクタの端子とショートする可能性があります。

製　品　名	極数	製　品　コ　ー　ド	A	B	C	D
DF13E-10DP-1.25V(76)	10	CL536-0566-0-76	12.1	5.0	7.5	8.7
DF13E-20DP-1.25V(76)	20	CL536-0567-0-76	18.35	11.25	13.75	14.95
DF13E-30DP-1.25V(76)	30	CL536-0568-0-76	24.60	17.50	20.00	21.20
DF13E-40DP-1.25V(76)	40	CL536-0569-0-76	30.85	23.75	26.25	27.45

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
2	黄銅	接触部：金めっき 0.2μm MIN リード部：すず銅めっき 1μm MIN 下　地：ニッケルめっき 1μm MIN	5	エラストマー	Gray
			4	R.PVC	帯電防止処理，Clear
1	ポリアミド樹脂	Beige,UL94V-0	3	リン青銅	すずめっき 1μm MIN

UNITS	SCALE	NO.	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5 : 1	0					

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.


APPROVED	HS.OKAWA	18.04.05
CHECKED	TS.FUKUSHIMA	18.04.05
DESIGNED	TS.KUMAZAWA	18.04.05
DRAWN	MK.INOUE	18.04.05

DRAWING NO.	ADC-367983-76-00
PART NO.	DF13E-*DP-1.25V(76)
CODE NO.	CL536- 0 1/2


HRS DRAWING FOR REFERENCE

FORM HC0011-5-7

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



E－E（10：1）



HRS DRAWING FOR REFERENCE

製　品　名	製品コード	入り数
DF13E-10DP-1.25V(76)	CL536-0566-0-76	40
DF13E-20DP-1.25V(76)	CL536-0567-0-76	26
DF13E-30DP-1.25V(76)	CL536-0568-0-76	19
DF13E-40DP-1.25V(76)	CL536-0569-0-76	15

注3　付属品としてストッパーが2個付きます。
　4　反り、曲がりは510mmに対して2mm以内。
　5　最小販売単位は表の入り数となります。

HRS	DRAWING NO.	ADC-367983-76-00
	PART NO.	DF13E-*DP-1.25V(76)
	CODE NO.	CL536- △0 2/2