


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




推奨ランドパターン寸法図
（推奨メタルマスク厚：0.15㎜）





かん合断面図(10:1)



HRS DRAWING FOR REFERENCE

注 1 本製品のSMTリードの平坦度は0.1以下です。
2 本製品には基板実装上の極性はありません。
3 SMTランド内側の▨の範囲は、コネクタ端子と接触することがありますので、SMTランド幅からパターンが出ないようにして下さい。
4 本製品の納入形態はエンボス梱包とし、詳細はページ2を参照願います。
5 （ ）内寸法は、参考値を示します。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
3	りん青銅	純すずめっき			
2	りん青銅	接触部：金めっき 0.1μm min. 実装部：純すずめっき 1μm min. 下地 ：ニッケルめっき 1μm min.	5	PET	トップカバーテープ
1	LCP	ベージュ	4	PS	エンボスキャリアテープ


UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	4 : 1	△1	1	DIS-F-00015371	SY.KUDO	HT.YAMAGUCHI	20220913

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.


APPROVED	HS.OKAWA	20121117	DRAWING NO. ADC-151969-91-21
CHECKED	HT.YAMAGUCHI	20121117	PART NO. FX10A-120P-SV1(91)
DESIGNED	YJ.ASAO	20121117	CODE NO. CL0570-0142-7-91 △1 1/2
DRAWN	YJ.ASAO	20121117	

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


エンボス梱包図(2:1)



A(5:1)



リール状態寸法図 (Free)



注　6　1リールの製品梱包数は1000個とします。
　　7　引き出し始めと終わりの10ポケット以上は空ポケットになります。
　　8　本製品にはエンボスキャリアテープ梱包上の極性はありません。
　　9　(　)内寸法は、参考値を示します。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

HRS	DRAWING NO.	ADC-151969-91-21
	PART NO.	FX10A-120P-SV1(91)
	CODE NO.	CL0570-0142-7-91