






Oct. 1, 2020. Copyright © 2020 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



Δの数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	検 CHKD	年月日 DATE	Δの数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	検 CHKD	年月日 DATE



ユニバーサル寸法表

極数*	CLコード	A	B	C	D	E	F
4	CL543-0698-1	11	9.2	2	6	9.4	6.3
6	CL543-0699-4	13	11.2	4	8	11.4	8.3
8	CL543-0700-1	15	13.2	6	10	13.4	10.3
10	CL543-0701-4	17	15.2	8	12	15.4	12.3
12	CL543-0702-7	19	17.2	10	14	17.4	14.3
14	CL543-0703-0	21	19.2	12	16	19.4	16.3
16	CL543-0704-2	23	21.2	14	18	21.4	18.3
18	CL543-0705-5	25	23.2	16	20	23.4	20.3
20	CL543-0706-8	27	25.2	18	22	25.4	22.3
22	CL543-0707-6	29	27.2	20	24	27.4	24.3
24	CL543-0708-3	31	29.2	22	26	29.4	26.3
26	CL543-0709-6	33	31.2	24	28	31.4	28.3
28	CL543-0710-5	35	33.2	26	30	33.4	30.3
30	CL543-0711-8	37	35.2	28	32	35.4	32.3
32	CL543-0712-0	39	37.2	30	34	37.4	34.3

(注1) DF11-4DS-2Cとの組合せでは16.9mm。
(注2) 適合パネル厚1~1.6mm(1.2, 1.6mm以外では多少のガタが生じます)
(注3) かん合するソケットに対する端子No. 1を表す。両面にソケットをかん合した際の回路はソケット1のNo. 1とソケット2のNo. 2が継ります。



断面A A

TO
PCK

1	ポリアミド樹脂	黒色	2	黄銅	スズめっき
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
一般公差 GENERAL DIMENSION TOLERANCE		旧製品コード CODE NO. (OLD) CL		製図 DRAWN	
寸法区分 OVER TO TOLERANCE		図名 DRAWING NAME 承認		担当 DESIGNED	
6	±0.3	DRAWING FOR APPROVAL		検図 CHECKED	
6 18	±0.5	図番 DRAWING NO. ADC3-71696		承認 APPROVED	
18 50	±0.7	尺度 SCALE 5:1		出図 RELEASED	
50 125	±1	単位 UNITS mm		製品名 PART NO. DF11-*DEP-2A	
125 250	±1.3	HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		製品コード CODE NO. CL543-表による	
250 500	±2	角度 ANGULAR ±1°			