


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。










推奨パターン図（実装面側）（FREE）メタルマスク開口部推奨加工図（FREE）


メタルマスク厚さ：0.1mm





嵌合状態図（5：1）





HRS DRAWING FOR REFERENCE

注1．リード平坦度は、金具を含めてMAXO．1mm．
2 ▨ 部にパターンがあり、定格電圧350Vでご使用される場合は、沿面距離が不足する可能性がありますので、ご注意下さい。
3．フレキ基板に実装する際は問い合わせてください。

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
3	黄銅	表面：すずめっき 1μm MIN 下地：ニッケルめっき0．5μm MIN			
2	黄銅	表面：すずめっき 1μm MIN 下地：ニッケルめっき 0．5μm MIN	6	PS	リール，BLACK
			5	ポリエステル	カバーテープ，CLEAR
1	LCP	BEIGE，UL94V-0	4	PS	エンボステープ，CLEAR

UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	10：1	1 3	DIS-H-00005396	SN.MIWA	SZ.ONO	20191015


HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

承認	KI.AKIYAMA	20111217
検図	OM.MIYAMOTO	20111217
設計	TT.OHSAKO	20111217
製図	TT.OHSAKO	20111217


図番：	ADC3-336115-03
製品名：	DF61-2P-2.2V(23)
製品コード	CL666-5001-1-23

1/3


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




B-B



リール形状（FREE）





1 ULラベル詳細


HRS HIROSE ELECTRIC CO.,LTD **

666-5001-1-23	
DF61-2P-2.2V(23)	
Quantity(数量)	3000 個
Lot No.(ロット番号)	19.10.15
Operating Voltage	AC 350 V
Current Rating	5A


CAUTION:NOT FOR INTERRUPTING CURRENT.

ATTENTION:NE PAS UTILISIER POUR COUPER LE COURANT

5 テーピング仕様（FREE）



鉛フリークリームはんだ温度プロファイル（推奨）



リフロー回数：2回
温度は端子リード部にて測定しています。
クリームはんだの種類、基板サイズ、その他の実装部材等の条件により、異なる場合がありますので、実装状態を十分ご確認の上ご使用願います。

注4．1リール 3000個巻きとなります。
5 IEC 60286（対応規格 JIS C 0806）に基づいています。（自動実装部品のパッケージング）
6．（　　）内の寸法は参考寸法です。
1 7． UL(ファイルNo.E52653)
C-UL(ファイルNo.E52653)認定品

HRS DRAWING FOR REFERENCE


図番：	ADC3-336115-03
製品名：	DF61-2P-2.2V(23)
製品コード	CL666-5001-1-23

1 2/3


DF61シリーズ作業手順

嵌合操作


①圧着ソケットの端面とヘッダーの溝を目安にして
ピッチ方向の中心がほぼ合う様に位置合わせを行って下さい。



②圧着ソケットの電線側を挿入方向に軽く押して、
圧着ソケットを斜めの状態にして下さい。




③圧着ソケットの電線側が浮かないように押さえながら、
先端側を押して挿入して下さい。嵌合完了。




抜去操作


①引き上げ用突起に爪又は指を引掛けて下さい。



②上方向へ持ち上げて簡易ロックを解除して下さい。



③上方向へ持ち上げて、強化ロックを外して下さい。
抜去完了



HRS DRAWING FOR REFERENCE

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

図番：	ADC3-336115-03
製品名：	DF61-2P-2.2V(23)
製品コード	CL666-5001-1-23