


Feb.1.2025 Copyright 2025 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注
- 1 パネル引っ掛かり部には、ダレRが付かない面を使用してください。
 - 2 適合パネル厚は0.5mm~2.3mmとなります。
 - 3 推奨以外のパネル形状をご希望の際は、弊社営業担当へご相談ください。
 4. 1パック100個梱包となります。
 5. UL(ファイルNo. E52653)、C-UL(ファイルNo. E52653)認定品



3 1 推奨パネル穴寸法

製品コード	製品名	極数	A	B	C	D	E	F	G			
									2 パネル厚			
									0.5-0.8	0.9-1.3	1.4-1.8	1.9-2.3
CL543-5071-0-00	DF51-4DEP-2C	4	14.4	11.1	2	16.4	11.3	7.5	13.6	14.1	14.5	14.9
CL543-5072-0-00	DF51-6DEP-2C	6	16.4	13.1	4	18.4	13.3	9.5	15.6	16.1	16.5	16.9
CL543-5073-0-00	DF51-8DEP-2C	8	18.4	15.1	6	20.4	15.3	11.5	17.6	18.1	18.5	18.9
CL543-5074-0-00	DF51-10DEP-2C	10	20.4	17.1	8	22.4	17.3	13.5	19.6	20.1	20.5	20.9
CL543-5075-0-00	DF51-12DEP-2C	12	22.4	19.1	10	24.4	19.3	15.5	21.6	22.1	22.5	22.9
CL543-5076-0-00	DF51-14DEP-2C	14	24.4	21.1	12	26.4	21.3	17.5	23.6	24.1	24.5	24.9
CL543-5077-0-00	DF51-16DEP-2C	16	26.4	23.1	14	28.4	23.3	19.5	25.6	26.1	26.5	26.9
CL543-5078-0-00	DF51-18DEP-2C	18	28.4	25.1	16	30.4	25.3	21.5	27.6	28.1	28.5	28.9
CL543-5079-0-00	DF51-20DEP-2C	20	30.4	27.1	18	32.4	27.3	23.5	29.6	30.1	30.5	30.9
CL543-5080-0-00	DF51-22DEP-2C	22	32.4	29.1	20	34.4	29.3	25.5	31.6	32.1	32.5	32.9
CL543-5081-0-00	DF51-24DEP-2C	24	34.4	31.1	22	36.4	31.3	27.5	33.6	34.1	34.5	34.9
CL543-5082-0-00	DF51-26DEP-2C	26	36.4	33.1	24	38.4	33.3	29.5	35.6	36.1	36.5	36.9
CL543-5083-0-00	DF51-28DEP-2C	28	38.4	35.1	26	40.4	35.3	31.5	37.6	38.1	38.5	38.9
CL543-5084-0-00	DF51-30DEP-2C	30	40.4	37.1	28	42.4	37.3	33.5	39.6	40.1	40.5	40.9

NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS	
				1	PBT		UL94V-0. BLACK	
UNITS	mm	SCALE	4 : 1	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED	HS. OKAWA	20190523	DRAWING NO.	ADC-388650-00-00		
		CHECKED	SZ. ONO	20190523	PART NO.	DF51-*DEP-2C		
		DESIGNED	TS. MIYAKI	20190523	CODE NO.	CL543		
		DRAWN	TS. MIYAKI	20190523				1/1