






May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




製品コード	製品名	極数	A	B
CL543-0533-1-24	DF11- 4DP-2DS(24)	4	6.0	2.0
CL543-0534-4-24	DF11- 6DP-2DS(24)	6	8.0	4.0
CL543-0535-7-24	DF11- 8DP-2DS(24)	8	10.0	6.0
CL543-0536-0-24	DF11-10DP-2DS(24)	10	12.0	8.0
CL543-0537-2-24	DF11-12DP-2DS(24)	12	14.0	10.0
CL543-0538-5-24	DF11-14DP-2DS(24)	14	16.0	12.0
CL543-0539-8-24	DF11-16DP-2DS(24)	16	18.0	14.0
CL543-0540-7-24	DF11-18DP-2DS(24)	18	20.0	16.0
CL543-0541-0-24	DF11-20DP-2DS(24)	20	22.0	18.0
CL543-0542-2-24	DF11-22DP-2DS(24)	22	24.0	20.0
CL543-0543-5-24	DF11-24DP-2DS(24)	24	26.0	22.0
CL543-0544-8-24	DF11-26DP-2DS(24)	26	28.0	24.0
CL543-0545-0-24	DF11-28DP-2DS(24)	28	30.0	26.0
CL543-0546-3-24	DF11-30DP-2DS(24)	30	32.0	28.0
CL543-0547-6-24	DF11-32DP-2DS(24)	32	34.0	30.0


推奨基板穴開け寸法図(推奨基板厚さ1.6mm)△




△注①② 4, 6芯のHRSマークは図示する位置に表示します。
△注①② 8芯以上のHRSマークは図示する位置に表示します。

				5	S. PVC	ストッパー、GREEN			
2	黄銅	表面：すずめっき 1μm min. 下地：ニッケルめっき 0.5μm min.		4	硬質塩化ビニール	静電気防止処理, CLEAR			
1	ポリアミド樹脂	BLACK, UL94V-0		3	黄銅	表面：すずめっき 1μm min. 下地：ニッケルめっき 0.5μm min.			
部番	材 質	処 理 , 備 考		部番	材 質	処 理 , 備 考			
UNITS mm		SCALE 5 : 1		△の数 2	訂 正 記 事 DIS-H-003219		設 計 YT. MIYAMURA	検 図 TS. KUMAZAWA	年月日 08. 08. 21
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : KJ. KATAYOSE		05. 01. 05		図番 : ADC3-084779-01			
		検 図 : TY. OMA		05. 01. 05		製品名 : DF11- * * DP-2DS(24)			
		設 計 : IO. DENPOUYA		05. 01. 05		製品 コード			
		製 図 : IO. DENPOUYA		05. 01. 05		CL543			
									

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



A-A (5:1)



製品コード	製品名	挿入数量
CL543-0533-1-24	DF11- 4DP-2DS(24)	81
CL543-0534-4-24	DF11- 6DP-2DS(24)	61
CL543-0535-7-24	DF11- 8DP-2DS(24)	48
CL543-0536-0-24	DF11-10DP-2DS(24)	40
CL543-0537-2-24	DF11-12DP-2DS(24)	34
CL543-0538-5-24	DF11-14DP-2DS(24)	30
CL543-0539-8-24	DF11-16DP-2DS(24)	27
CL543-0540-7-24	DF11-18DP-2DS(24)	24
CL543-0541-0-24	DF11-20DP-2DS(24)	22
CL543-0542-2-24	DF11-22DP-2DS(24)	20
CL543-0543-5-24	DF11-24DP-2DS(24)	18
CL543-0544-8-24	DF11-26DP-2DS(24)	17
CL543-0545-0-24	DF11-28DP-2DS(24)	16
CL543-0546-3-24	DF11-30DP-2DS(24)	15
CL543-0547-6-24	DF11-32DP-2DS(24)	14

注3 マガジンケース1本当りのコネクタの入り数は上表とする。
4 最小販売単位は上表の入り数とする。

HRS

図番:	ADC3-084779-01
製品名:	DF11-4DP-2DS(24)
製品コード	CL543

2/2