

適用規格					
定 格	周波数範囲	DC ～ 6000 MHz	保存温度範囲	-30 °C ～ +70 °C	
	電 力	2W	特性インピーダンス	50 Ω	
	使用温度範囲	-30 °C ～ +70 °C	適合ケーブル	DFS111-UL1979	
	使用湿度範囲	—	使用コネクタ	MS-156-P・HRM-J	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
電 氣 的 性 能	V. S. W. R.	周波数 DC～ 3000 MHzにて測定する。	1.4 以下	○	—
		周波数 3000 ～ 6000 MHzにて測定する。	1.8 以下		
	接 触 抵 抗	100 mA (DC OR 1000 Hz) 以下で測定する。	中心コンタクト 125 mΩ以下	○	○
			外部コンタクト 35 mΩ以下		
	絶 縁 抵 抗	DC 100 Vで測定する。	1000 MΩ以上	○	—
耐 電 圧	AC100Vの電圧を1分間印加する。(漏洩電流2mA以下)	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	○	
機 械 的 性 能	ケーブルクランプ部の引っ張り強度	30 N以下の引張力をケーブル軸に加える。	① ケーブルの抜けや断線等のないこと。 ② クランプ部の破損がないこと。	○	—
	繰り返し動作	500回の抜き差しを行なう。	中心コンタクト 225 mΩ以下 外部コンタクト 135 mΩ以下	○	—
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考			承認	TY. OZAKI	09.11.27
2) 鉛フリーはんだ(Sn3.0Ag0.5Cu)を使用			検 図	TY. OZAKI	09.11.27
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。			担 当	DS. YAMAKOSHI	09.11.26
			製 図	DS. YAMAKOSHI	09.11.26
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC4-180951-00		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	MS156LH1-HRMJ-088V100	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL362-0162-3-00	
				△	1/1