

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-40 °C ~ +105 °C (90 %RH以下)	保存温度範囲	-40 °C ~ +90 °C (90 %RH以下)	
	電 力	- W	特性インピーダンス	50 Ω (0 ~ 8 GHz)	
	特 殊 性	-	使用ケーブル	φ1.32ケーブル	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	絶 縁 抵 抗	DC 100 Vで測定する。	500 MΩ 以上	○	○
電気的 性能	耐 電 圧	AC 200 Vの電圧を 1 分間印加する。 (漏洩電流 2 mA以下)	絶縁破壊がないこと。	○	○
	電 圧 定 在 波 比 ①	周波数 0 ~ 3 GHzにて測定する。	VSWR 1.3 以下	○	-
		周波数 3 ~ 6 GHzにて測定する。	VSWR 1.5 以下		
		周波数 6 ~ 8 GHzにて測定する。	VSWR 1.7 以下		
	挿 入 損 失	周波数 - ~ - GHzにて測定する。	- dB以下	-	-
機械	ケーブルクランプ部の 引 張 り 強 度	10 mm/分でケーブル軸をケーブル抜け、断線が 発生するまで引張り、最大荷重を確認する。	最大荷重 9.8 N以上	○	-