


適用規格					
定 格	使用温度範囲	- 40℃～ + 85℃ (90%RH以下)	保存温度範囲	- 30℃～ + 70℃ (90%RH以下)	
	電 力	——W	特性インピーダンス	50Ω (0 ～ 6 GHz)	
	特 殊 性	——	使用ケーブル	RF-MF50161 (ハイ) (日星電気)	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 気 的 性 能	接 触 抵 抗	10 mA (DC OR 1000 Hz) 以下で測定する。	中心コンタクト 1 5 8 mΩ以下	○	○
			外部コンタクト 1 2 3 mΩ以下	○	○
	絶 縁 抵 抗	DC 100Vで測定する。	5 0 0 MΩ以上	○	○
	耐 電 圧	AC 200Vの電圧を1分間印加する。(漏洩電流2mA以下)	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	○
	電 圧 定 在 波 比	周波数 0.045 ～ 3 GHzにて測定する。	V SWR 1. 4 5 以下	○	—
周波数 3 ～ 6 GHzにて測定する。		V SWR 1. 9 以下			
機 械	ケーブルクランプ 部の引っ張り強度	9.8N の引張力を1分間ケーブル軸に加える。 	① ケーブルの抜けや断線等のないこと。 ② クランプ 部の破損のないこと。	○	—