

A



B

C


D

E

F




推奨メタルマスク図(5:1)
[推奨メタルマスク T = 0.1mm]




△数 COUNT	訂正事項 DISCRPTION OF REVISIONS	描画 B Y	検画 CHKD	年月日 DATE	△数 COUNT	訂正事項 DISCRPTION OF REVISIONS	描画 B Y	検画 CHKD	年月日 DATE
△				..	△				..
△				..	△				..
△				..	△				..

エンボステーピング仕様図(3:1)

テープ引き出し方向



リール仕様図(SCALE : FREE)



材質: PS(白)

- 注: 1 : POK19-PR-PCの数量は100個/リールです。
2 : SMTリード先端部の平坦度は0.1以下です。
3 : 本コネクタを基板取付け前に相手コネクタ(POK19-R-PC)と嵌合する ことは避けて下さい。
破損又は変形のおそれあり。
4 : 製品を受け取った6ヶ月以内に全製品を使用して下さい。
保管するときには製造社のパッケージへ入れた状態で箱に保管して下さい。
6ヶ月以上保管した製品を使用しようとする場合は、製品端子の半田付け部をチェックした後使用して下さい。

温度 : -10℃ TO +50℃

湿度 : 15 TO 85% RH.


3	ベリリウム銅合金	ニッケルめっき	4	銅合金	金めっき
1	銅合金	金めっき	2	NYLON	(色 : 黒)
NO.	材質	処理, 参考	NO.	材質	処理, 参考
製品コード (OLD)			製図	設計	検画
			G.S CHOI	G.S CHOI	D.G KIM
			20.05.29	20.05.29	20.05.29
			承認	承認	承認
			H.S KIM	H.S KIM	H.S KIM
			20.05.29	20.05.29	20.05.29
			出図 ENG 20.08.26 DEPT		
図番			製品名		
JDC3-633120			POK19-PR-PC(895)		
図番			製品コード		
HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.			CL 6341-0019-9-895		
SCALE 7:1 UNITS mm			1/2		

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


※警取り扱い注意書

1. POK19-PR-PC


- ① 'POK19-PR-PC'製品内部に外部物体による中心端子変形に注意すること。
中心端子が変形した状態で相対物'POK19-R-PC'と結合した場合、機能喪失/ 結合不可/
製品破損(相対物含む)になることがあります。




- ② 'POK19-PR-PC'製品と'POK19-R-PC'相対物の結合過程で製品の回転がないこと。
結合過程に'POK19-PR-PC'製品または'POK19-R-PC'相対物の回転が発生すると、
中心端子が変形発生及び変形による機能喪失/ 結合不可/ 製品の破損(相対物を含む)ができます。



- ③ 'POK19-PR-PC'と'POK19-R-PC'を結合し、使用時に外部からの振動や
衝撃にも結合が維持され流動性がないよう、別途の器具構造物の使用をお勧めします。



※推奨結合方式



	図番	JDC3-633120	製品名	POK19-PR-PC(895)
	SCALE	7:1	製品コード	CL 6341-0019-9-895
	UNITS	mm		

HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.

2/2