




Shield



Multiple Position



Wide Variation




特長

- 1 ポータブル超音波診断装置用インターフェイスに最適
- 2 多極ながら、小型・軽量を実現
- 3 グランド強化構造
- 4 接触開始点を4段階に分散し、多極ながら低挿入力を実現
- 5 フローティングロケータにより実装効率がアップ

グラウンド板



【プラグ（プローブ側）】

ライトアングル



【レセプタクル（セット側）】

ライトアングル



【ガイド】 ドライバーで取り付け可能



ガイドネジ
マイナス／プラスドライバー



ガイドピン
ボックスドライバー



シールドタイプ



M3ネジは含みません。

*単位：mm

仕様

定格電流	0.5A
定格電圧	AC 250V
接触抵抗	125mΩ以下（100mA）
絶縁抵抗	250MΩ以上（DC 100V）
耐電圧	AC 400Vで1分間
使用温度範囲	-25～85℃
挿抜回数	10,000回

- RoHS、ハロゲンフリー*対応

- 本製品は、ハロゲンフリー対応品です。
（Br含有率：900ppm以下、Cl含有率：900ppm以下、
Br+Cl総含有率：1500ppm以下）

ガイドは、プラグ・レセプタクルどちらにも取り付け可能です。
弊社ではプローブ側にガイドネジ、セット型にガイドピンの取り付けを推奨しています。

MKT-J-11036F_1 Issued: Jan. 28, 2020 © 2020 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All rights reserved. 予告なく、仕様を変更する場合がございますので、詳細の仕様につきましては弊社窓口へお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。