







May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




製品名	製品コード	極数	A	B	C
DF13- 2P-1.25DSA(25)	CL536-0101-9-25	2	1.25	3.15	4.15
DF13- 3P-1.25DSA(25)	CL536-0102-1-25	3	2.5	4.4	5.4
DF13- 4P-1.25DSA(25)	CL536-0103-4-25	4	3.75	5.65	6.65
DF13- 5P-1.25DSA(25)	CL536-0104-7-25	5	5	6.9	7.9
DF13- 6P-1.25DSA(25)	CL536-0105-0-25	6	6.25	8.15	9.15
DF13- 7P-1.25DSA(25)	CL536-0106-2-25	7	7.5	9.4	10.4
DF13- 8P-1.25DSA(25)	CL536-0107-5-25	8	8.75	10.65	11.65
DF13- 9P-1.25DSA(25)	CL536-0108-8-25	9	10	11.9	12.9
DF13-10P-1.25DSA(25)	CL536-0109-0-25	10	11.25	13.15	14.15
DF13-11P-1.25DSA(25)	CL536-0110-0-25	11	12.5	14.4	15.4
DF13-12P-1.25DSA(25)	CL536-0111-2-25	12	13.75	15.65	16.65
DF13-13P-1.25DSA(25)	CL536-0112-5-25	13	15	16.9	17.9
DF13-14P-1.25DSA(25)	CL536-0113-8-25	14	16.25	18.15	19.15
DF13-15P-1.25DSA(25)	CL536-0114-0-25	15	17.5	19.4	20.4


② ソケットかん合図



③ 推奨基板パターン図
(推奨基板厚 $t=1.0\text{mm}$)



- 注 ① ロックは2～3極が中央に1つ、4極以上が図面通り2つ設ける。
② DF13-*S-1.25Cとのかん合高さは、5.3mm。
③ 推奨スルーホール径：φ0.6±0.03

2	黄銅	表面：すずめっき 14μm min 下地：銅めっき 14μm min		4	エラストマー	GREEN, ストッパー		
1	ポリアミド樹脂	BEIGE (NATURAL), UL94V-0		3	PS	帯電防止処理, CLEAR, スティック		
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS		
UNITS mm		SCALE 5 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : SJ. OKAMURA		20211217	DRAWING NO.	ADC-083673-25-00		
		CHECKED : SZ. ONO		20211217	PART NO.	DF13- * P-1. 25DSA(25)		
		DESIGNED : HT. SATO		20211217	CODE NO.	CL536-		
		DRAWN : SK. CHIBA		20211217	 1/2			

