

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-40℃ ～ 105℃	保存温度範囲	-10℃ ～ 50℃（梱包状態）	
	電 圧	AC/DC 50 V	使用・保存湿度範囲	相対湿度90%以下（結露しないこと）	
	電 流	3mA	適合CIC	t=0.3±0.05mm （カーボンの硬度：鉛筆硬度H以上）	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ表示	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
		目視にて確認する。		○	○
電気的性能	接触抵抗	0.1mA（AC 又は 1000 Hz）で測定する。	50Ω以下 ※ CIC 導体抵抗を含む。（L=80mm）	○	—
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	500 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 150 Vの電圧を1分間印加する。	絶縁破壊がないこと。	○	—
機械的性能	繰り返し動作	5 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗： 70Ω以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10 ～ 55 Hz、片振幅 0.75 mm、 3 軸方向各 10サイクル試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗： 70 Ω以下	○	—
	衝撃	加速度 981 m/s ² 、持続時間 6 ms、 正弦半波 3軸両方向各 3 回試験する。	③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	CIC保持力	適合CICで測定する。（コネクタ、CIC共に 初期。CIC端末厚t=0.3mm）	挿入方向 0.4×n N以上（n：芯数） （注1）	○	—
環境性能	温度サイクル	温度 -40→+15→+35→+105→+15→+35℃ 時間 30→ 2→3 → 30→ 2→3 分 を 1000 サイクル試験する。	① 接触抵抗： 70 Ω以下 ② 絶縁抵抗： 50 MΩ以上 ③ 耐電圧： 絶縁破壊がないこと	○	—
	定常状態の耐湿性	温度 60±2℃、湿度 90～95 %中に 1000時間放置する。	④ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温湿度サイクルの耐湿性	温度 -10～+65℃、湿度 90～96 %中に 10 サイクル（240 時間）放置する。	① 接触抵抗： 70 Ω以下 ② 絶縁抵抗： 1 MΩ以上（高湿時） ③ 絶縁抵抗： 50 MΩ以上（乾燥時） ④ 耐電圧： 絶縁破壊がないこと ⑤ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐熱性	温度 105±2℃中 1000 時間放置する。	① 接触抵抗： 70 Ω以下	○	—
	耐寒性	温度 -40±3℃中 96 時間放置する。	② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	二酸化硫黄 [JIS C 60068-2-42]	温度 40±2℃、相対湿度 80±5% 濃度 25±5ppmに 96 時間放置する。	① 接触抵抗： 70 Ω以下 ② はなはだしい腐食がないこと。	○	—
	はんだ耐熱性	1)リフローの場合 MAX 250℃ (2回迄可) 230℃以上 60秒以内 ﾌﾟﾘｰﾄﾞ 150～200℃ 90～120秒 2)手はんだの場合 400±10℃ 5±1秒間	外観の変形及び端子などに著しい ガタがないこと。	○	—
	はんだ付け性	はんだ温度 245±3℃、浸せき時間 3±0.3 秒間のはんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の 95 %以上が 新しいはんだでぬれていること。	○	—
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考 試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。 (注1)CICの仕様により上記の値が変わる場合があります。			承認	KN. SHIBUYA	20240322
			検 図	HS. HIRAHARA	20240322
			設 計	TA. SUZUKI	20240322
			製 図	TA. SUZUKI	20240322
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC-402412-00-00		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	FH52C-12S-1SH	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0580-4661-0-00	△ 1/1