






Jun.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




推奨メタルマスク図 (10:1)



メタルマスク厚さ: 120μm

推奨パターン図 (10:1)




注1 リード平坦度は、0.08mm以内となります。

2 斜線部内にパターンを引かれた場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。

製品コード	極数	A	B	C	D	E
CL537-0191-0-51	10	4.6	2.0	2.7	3.1	2.8
CL537-0192-0-51	14	5.6	3.0	3.7	4.1	3.8
CL537-0193-0-51	20	7.1	4.5	5.2	5.6	5.3
CL537-0194-0-51	30	9.6	7.0	7.7	8.1	7.8
CL537-0195-0-51	32	10.1	7.5	8.2	8.6	8.3
CL537-0196-0-51	36	11.1	8.5	9.2	9.6	9.3
CL537-0197-0-51	40	12.1	9.5	10.2	10.6	10.3
CL537-0198-0-51	50	14.6	12.0	12.7	13.1	12.8
CL537-0199-0-51	60	17.1	14.5	15.2	15.6	15.3
CL537-0285-0-51	80	22.1	19.5	20.2	20.6	20.3

2	リン青銅	接触部:金めっき 0.2μm min	6	PS	補強カラー, CLEAR
		リード部:金めっき 0.015μm min	5	PS	プラスチックリール, BLACK
		その他(下地):ニッケルめっき 2μm min	4	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
1	ポリアミド樹脂	BLACK・UL94V-0	3	PS	エンボステープ, CLEAR
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
UNITS mm		SCALE 5 : 1	△の数	訂正記事	設計
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認: WR. FUKUCHI	20200702	図番: ADC-390688-51-77	
		検図: TS. MIYAZAKI	20200702	製品名: DF12NC(3.0)-*DS-0.5V(51)	
		設計: RN. IIDA	20200702		
		製図: RN. IIDA	20200702	製品コード CL537	
					1/2



HRS	図番:	ADC-390688-51-77	
	製品名:	DF12NC<3.0>-*DS-0.5V<51>	
	製品コード	CL537	 2/2