








May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


A
B
C
D
E
F



注 1 : リード平坦度は金具を含めて、0.08mm以内。
2 : 斜線部にパターンを引かれた場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。
3 : 補強金具の向きは下図のどちらか一方となります。




推奨メタルマスク図 (10:1)



メタルマスク厚さ:120μm

推奨パターン図 (10:1)



A
B
C
D
E
F

2	りん青銅	接触部:金めっき 0.2μm min リード部:金めっき 0.015μm min その他(下地):ニッケルめっき 2μm min	7	PS	CLEAR (補強用カラー)
			6	PS	BLACK (プラスチックリール)
			5	ポリエステル	CLEAR (カバーテープ)
			4	PS	CLEAR (エンボスキャリアテープ)
1	ポリアミド	UL94V-0, BLACK	3	黄銅	表面:すずめっき 2μm min 下地:ニッケルめっき 1μm min
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED :WR. FUKUCHI	20201001	DRAWING NO. ADC-389275-51-01	
		CHECKED :TS. MIYAZAKI	20201001	PART NO. DF12NB(3.0)-10DP-0.5V(51)	
		DESIGNED :RT. OSAKI	20201001	CODE NO. CL537-0299-0-51	
		DRAWN :DS. HIROWATARI	20200928	1/2	

