

適用規格					
定格	使用温度範囲	\triangle -55°C ~ 85°C (注1)	保存温度範囲	-10°C ~ 60°C	
	電圧	\triangle AC 50V	適合コネクタ	DF40C-*DP-0.4V	
	電流	【100芯以下】 : 0.3A 【120芯】 : 0.25A			
性能					
	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的性能	接触抵抗	AC20mv, 1kHz, 1mAで測定する。	90mΩ以下	○	-
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	50MΩ以上	○	-
	耐電圧	AC 150 Vの電圧を 1 分間印加する。 \triangle	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	-
機械的性能	繰り返し動作	30回の抜き差しを行う。	①接触抵抗 : 90 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐振性	周波数 10~55 Hz、片振幅 0.75 mmで 1 サイクル 5 分間 3 軸方向 各 10 サイクル試験する。	①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40 ± 2°C、湿度 90~95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗 : 90mΩ以下 ②絶縁抵抗 : 25MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
	温度サイクル	温度 -55 °C → 85 °C 時間 30 → 30 分 を 5 サイクル試験する。 (槽の移し換え時間は 2 ~ 3 分)	①接触抵抗 : 90mΩ以下 ②絶縁抵抗 : 50MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
	二酸化硫黄	濃度25ppm, 25°C, RH75%に96時間放置する。	①接触抵抗 : 180 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。	○	-
	はんだ耐熱性	【リフローはんだ付けの場合】 【リフロー部】 MAX 250°Cピーク 220°C以上60秒以内 【予熱部】 150~180°C 90~120秒 リフローは同条件にて2回まで可能 【手はんだ(リペア)の場合】 はんだ小手で350°C、3秒の条件にてはんだ付けを行う。但し、端子に力を加えないこと。	外観の変形及び端子等に著しいガタが無いこと。	○	-
	はんだ付け性	はんだ温度245±5°C、浸漬時間3±0.5秒間の はんだ付けを行う。	はんだ浸漬面の95%以上が新しいはんだで濡れていること。	○	-
	\triangle の数	訂正記事	設計	検図	年月日
	3	DIS-H-00019849	RT. SHIMIZU	TY. 001	20240228
備考 (注1) 通電時の温度上昇を含みます。			承認	KH. IKEDA	20070925
			検図	TS. MIYAZAKI	20070925
			担当	TK. SUZUKI	20070921
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用する。			製図	TK. SUZUKI	20070921
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番	SLC4-311352-08	
HRS	製品規格表		製品名	DF40C-*DS-0.4V (51)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL684	\triangle 1/1