


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


極数：各極数共通




製品名	極数	製品コード	A	B	C	D
DF36-15S-0.4V(**)	15	CL662-4031-1-**	5.6	9.66	2.6	11.4
DF36-20S-0.4V(**)	20	CL662-4039-3-**	7.6	11.66	2.6	12.6
DF36-25S-0.4V(**)	25	CL662-4005-1-**	9.6	13.66	2.6	14.6
DF36-30S-0.4V(**)	30	開発予定	11.6	15.66	3.0	16.6
DF36-40S-0.4V(**)	40	開発予定	15.6	19.66	3.0	20.6

《仕様番号》(**), -**
(51): エンボス梱包仕様

A-A (FREE)




B-B (FREE)



- 注 1. SMT平坦度は 0.1mmMAX となります。
2. FPC基板に実装する場合は裏打ちの補強を行い、実装後のコネクタにたわみ等の負荷がかからない様にして下さい。
3. コネクタ抜去には専用の治具が必要となります。
4. エンボス梱包品は、リール数にてご注文下さい。(1リール: 5,000個梱包)
5. カン合状態図について、本図面では20芯を代表として記載しております。詳細な形状については、極数により異なる場合があります。
6. 20芯の外形寸法については、その品質の安定/向上を目的とし、外形(D寸法)が最大で13.4mm程度まで大きくなる可能性があります。
7. 各極数の詳細については、各々の指定図面をご参照下さい。

3	りん青銅	全面:金めっき 0.1μm min 下地:ニッケルめっき 2μm min	7	PS	黒
2	LCP	UL94V-0	6	ポリエステル	透明
2	LCP	UL94V-0	5	PS	透明
1	りん青銅	接触部:金めっき 0.3μm min リード部:金めっき 0.1μm min その他:ニッケルめっき 2μm min	4	りん青銅	全面:金めっき 0.1μm min 下地:ニッケルめっき 2μm min
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS

UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : TS. SAKATA		08.10.10	DRAWING NO. ADC3-320950-01		
		CHECED : HK. UMEHARA		08.10.10	PART NO. DF36-*S-0.4V(51)		
		DESIGNED : HY. SHIOZAWA		08.10.10	CODE NO. CL662		
		DRAWN : HY. SHIOZAWA		08.10.10	 1/3		

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


極数：15芯／20芯

リール形状および寸法 (FREE)

製品ラベル詳細

生産月日	年 月 日
製品コード	製 品 コ ー ド
製 品 名	DF36-*S-0.4V(**)
納入数量	5,000pcs
納入者	ヒロセ電機(株)

推奨パターン図 (5:1)




グランド部

推奨メタルマスク

厚さ：0.1mm
開口率：リード部 90%
グランド部 90%

テーピング仕様 (FREE)



注 ⑧ JIS C 0806に基づいています。(自動実装用部品のパッケージング)
9. ()内の寸法は参考寸法です。

HRS

DRAWING NO.	ADC3-320950-01
PART NO.	DF36-*S-0.4V(51)
CODE NO.	CL662

2/3

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


極数：25芯／30芯／40芯／45芯

リール形状および寸法（FREE）

製品ラベル詳細

生産月日	年 月 日
製品コード	製 品 コ ー ド
製 品 名	DF36-*S-0.4V(**)
納入数量	5,000pcs
納入者	ヒロセ電機（株）

推奨パターン図（5：1）




グラウンド部

推奨メタルマスク

厚さ：0.1mm
開口率：リード部 90%
グラウンド部 90%

テーピング仕様（FREE）



注 B JIS C 0806に基づいています。（自動実装用部品のパッケージング）
9.（ ）内の寸法は参考寸法です。

製 品 名	極数	製 品 コ ー ド	A	E	F	G
DF36-15S-0.4V(**)	15	CL662-4031-1-**	5.6	8.28	24.4	30.4
DF36-20S-0.4V(**)	20	CL662-4039-3-**	7.6	10.28	24.4	30.4
DF36-25S-0.4V(**)	25	CL662-4005-1-**	9.6	12.28	32.4	38.4
DF36-30S-0.4V(**)	30	開発予定	11.6	14.28	32.4	38.4
DF36-40S-0.4V(**)	40	開発予定	15.6	18.28	44.4	50.4

《仕様番号》(**), -**
(51):エンボス梱包仕様

HRS

DRAWING NO.	ADC3-320950-01
PART NO.	DF36-*S-0.4V(51)
CODE NO.	CL662

3/3