








May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




A (10 : 1)



推奨パターン図 (実装面側) (FREE)





嵌合状態図 (5 : 1)



メタルマスク開口部推奨加工図 (FREE)

メタルマスク厚さ : 0.1mm
開口率 : 100%



注1. リード平坦度は、金具を含めてMAX0.1mm.

2. 部にパターンがあり、レジストが行われていない場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますので、ご注意ください。

3. フレキシ基板に実装する際は問い合わせてください。

3	黄銅	接触部 : 金めっき0.05μm MIN リード部 : 金めっき0.05μm MIN 下地 : ニッケルめっき 1μm MIN	8	PS	リール, BLACK
2	黄銅	接触部 : 金めっき0.05μm MIN リード部 : 金めっき0.05μm MIN 下地 : ニッケルめっき 1μm MIN	7	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
1	LCP	BLACK, UL94V-0	6	PS	エンボステープ, CLEAR
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE FREE	訂 正 記 事 4 DIS-H-007735	設 計 MI. SAKIMURA	検 図 TS. KUMAZAWA
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : OM. MIYAMOTO	12.01.31	図番 : ADC3-339519-01	
		検 図 : OM. MIYAMOTO	12.01.31	製品名 : DF50-20DP-1V(51)	
		設 計 : TT. OHSAKO	12.01.31	製品コード : CL665-0019-3-51	
		製 図 : TT. OHSAKO	12.01.31		

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

