








- 注 1 推奨温度プロフィール（右表参照）
使用リフロー加熱方式
： 遠赤外線、エアー大気中または窒素
- リフロー回数 ： 2回
ピーク温度 ： 250℃
230℃以上 ： 20～40s
プリヒート温度 ： 150～180℃
90～120s
- 2 手ハンダ／ハンダごて温度
： 280～300℃ 2s以内
- 3 端子平坦度は0.1mm以下。
- 4 推奨基板厚は $T=1.6$ とする。
- 5 推奨はんだ厚0.15mmとする。
- 6  : パターン禁止エリア




				6	ポリエステル		
				5	ポリスチレン		
2	黄銅	表面：すずめっき 1μm min		4	ポリイミド	吸着テープ	
		下地：ニッケルめっき 1μm min					
1	PA	黒 UL94V-0		3	黄銅	表面：すずめっき 1μm min	
						下地：ニッケルめっき 1μm min	
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS			NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS

UNITS mm		SCALE 2 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED	: HK. UMEHARA	20190730	DRAWING NO.	ADC-376619-00-00		
		CHECKED	: OM. MIYAMOTO	20190729	PART NO.	ZE05H-12DP-2V		
		DESIGNED	: TY. ISHIGURO	20190729	CODE NO.	CL752-2313-0-00		
		DRAWN	: DS. HIROWATARI	20190712				


Jun.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様


梱包仕様図




リール詳細寸法



段ボール寸法



W=(405) (mm)
D=(405) (mm)
H= (63) (mm)



HRS	DRAWING NO.	ADC-376619-00-00	
	PART NO.	ZE05H-12DP-2V	
	CODE NO.	CL752-2313-0-00	2/2