

形配	別先
R	

改定	△											
標準規格												
定 格	電 圧 (V)	— ~ —	AC — V		適合ケーブル	—						
	電 流 (A)	— ~ —	— A		インピーダンス 周波数範囲	— Ω (0 ~ — Hz)						
	電 力	—			使用温度範囲	— °C ~ — °C						
	特 殊 性	—										
性 能												
項 目		規 格 値						検 査 (°)				
№	項 目 名 称	条 件			試 験 規 格	最小	最大	単位	QT FT	AT		
1	形 状・材 質・処 理	ADC DC4-09348 及び標準規格に適合のこと。				—	—	—	○	○		
2	表 示	同 上				—	—	—	○	○		
3	絶 縁 抵 抗	DC Vで測定し規格値以上のこと。				—	—	MΩ	—	—		
4	接 触 抵抗	コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。		—	—	mV mΩ	—	—		
	コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。		—	—	mV mΩ	—	—			
5	耐 電 圧	AC DC	Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。			—	—	—	—	—		
6	V. S. W. R	周波数	~	Hzにおいて規格値以下のこと。		—	—	—	—	—		
7	挿 入 損 失	周波数	~	Hzにおいて規格値以下のこと。		—	—	dB	—	—		
8	ドライサキット性能	DC	μVで交互に極性を変えて導通があること。			—	—	—	—	—		
9	挿 抜 力	コンタクト	右の鋼製ピンにて規格値を満足すること。			—	—	gr	—	—		
			規格値を満足すること。			—	—	kg	—	—		
10	耐 湿 性	温度	°C	湿度	%	時間	高湿時	—	—	MΩ	—	—
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。					乾燥後	—	—	MΩ	—	—
11	耐 振 性	破損、割れ及び部品のユルミがないこと。				—	—	Hz (振巾)	—	—		
12	耐 衝 撃 性	同 上				—	—	G 回	—	—		
13	耐 温 度 サ イ ク ル	割れ、キ裂及び各部に異状が生じないこと。				—	—	°C	—	—		
14	寿 命	コンタクト	回の抜き押しを行い№4項の条件で規格値以下。			—	—	mV mΩ	—	—		
	コンタクト	同 上			—	—	mV mΩ	—	—			
15	耐 腐 食 性	% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				—	—	—	—	—		
16	耐 水 圧 性	水深	m 圧力	kg/cm ²	時間	で規格を満足すること。		—	—	—		
17	耐 気 圧 性	圧力	kg/cm ²	mmHg	分 秒	で規格を満足すること。		—	—	—		
備考	この規格表に指定する以外は標準規格に適合のこと				記 表	担 任	査 閲	承 認	出図月日			
	旧図番 CL199-1850-1, TSLC4-10482				技 57.11.19 佐藤 具	技 57.11.19 佐藤 具		川 57.11.24 井				
分類 番号	CL110-0052-0		製品名	HR10-10R-C		製品規格表		図 番	SLC4-09348			