


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.  
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

| 1     |                          |  |  |  | 2  |      |       |  |  | 3     |                          |  |  |  | 4  |      |       |  |  |
|-------|--------------------------|--|--|--|----|------|-------|--|--|-------|--------------------------|--|--|--|----|------|-------|--|--|
| △の数   | 訂正記事                     |  |  |  | 設計 | 検図   | 年月日   |  |  | △の数   | 訂正記事                     |  |  |  | 設計 | 検図   | 年月日   |  |  |
| COUNT | DESCRIPTION OF REVISIONS |  |  |  | BY | CHKD | DATE  |  |  | COUNT | DESCRIPTION OF REVISIONS |  |  |  | BY | CHKD | DATE  |  |  |
| △     |                          |  |  |  |    |      | . . . |  |  | △     |                          |  |  |  |    |      | . . . |  |  |
| △     |                          |  |  |  |    |      | . . . |  |  | △     |                          |  |  |  |    |      | . . . |  |  |
| △     |                          |  |  |  |    |      | . . . |  |  | △     |                          |  |  |  |    |      | . . . |  |  |




- 注 1 部番 ⑧の適合圧着工具：  
HR10A-TC-02(CL150-0041-2)の $\phi 5.3$ を適用。  
2 部番 ⑥の推奨締付トルク：1.5~2 N・m  
3 部番 ⑦の六角穴の対辺寸法：1.27  
推奨締付トルク：0.3~0.4 N・m  
4 部番 ①及び ⑦のねじ部にはゆるみ防止として  
ヘンケルジャパン（株）製ロックタイト 242  
又は同等品の塗布を推奨します。  
5 部番 ①に対する部番 ⑥の回転方向の位置関係は  
一例を示す。

|    |         |                                                       |    |          |                                                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| 4  | ポリアミド樹脂 | (クロ) UL94V-0                                          | 8  | クロロブレンゴム | (クロ)                                                          |
| 3  | りん青銅    | 表面：金めっき 0.2 $\mu$ m min.<br>下地：ニッケルめっき 2 $\mu$ m min. | 8  | 黄銅       |                                                               |
| 2  | ステンレス鋼  |                                                       | 7  | 鋼        | ニッケルめっき JISB1177 六角穴止ねじ<br>くはみ先 M2.6 $\times$ 0.45 $\times$ 2 |
| 1  | 亜鉛合金    | 梨地ニッケルめっき                                             | 6  | 黄銅       | 梨地ニッケルめっき                                                     |
| 部番 | 材質      | 処理, 備考                                                | 部番 | 材質       | 処理, 備考                                                        |

備考 REMARKS

| 製図                 | 設計                 | 検図                  | 承認                  | 出図       |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------|
| DRAWN              | DESIGNED           | CHECKED             | APPROVED            | RELEASED |
| R技<br>05.4.21<br>摩 | R技<br>05.4.21<br>摩 | R技<br>05.4.21<br>国井 | R技<br>05.4.25<br>吉田 |          |

旧製品コード  
CODE NO.(OLD)  
CL



図番 DRAWING NO.  
ADC4-020544-74  
HRS ヒロセ電機株式会社  
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

製品名 PART NO.  
HR10A-7J-6S(74)  
製品コード CODE NO.  
CL110-0311-6-74

1/1