




May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

- 注 ① 部番⑩は、六角穴付止めねじであり、その六角穴の対辺寸法は1.27。
② 部番⑦の推奨締付トルクは、 $2\text{N}\cdot\text{m}$ 。尚、部番⑦のゆるみ防止用として
ヘンケルジャパン(株)製ロックタイト263又は同等品の塗布を推奨します。
③ 部番⑧の先端は、ケーブルに部番⑨を圧着クランプした状態で、部番⑨の
凹部に突きあてること。尚、推奨締付トルクは $0.3\sim 0.4\text{N}\cdot\text{m}$ とする。
また、部番⑧のゆるみ防止用としてヘンケルジャパン(株)製ロックタイト263
又は同等品の塗布を推奨します。
4 部番①に対する部番⑦のカン合軸に対する回転方向の位置関係は一例を示す。
5 適合工具：HR10A-TC-03(CL150-0057-2)
⑥ 表面：金めっき $0.2\mu\text{m min.}$
下地：ニッケルめっき $2\mu\text{m min.}$
⑦ ケーブルの構造により、ケーブルクランプ力、回転力等が異なりますので
事前に御確認の上、御使用願います。



5	ポリアミド樹脂	(クロ)	UL94V-0	10	クロブレンゴム	(クロ)
4	りん青銅	⑥		9	黄銅	
3	りん青銅	⑥		8	鋼	ニッケルめっき JISB1177六角穴付止めねじ (ばね鋼 M2.6X0.45X3)
2	ステンレス鋼			7	黄銅	梨地ニッケルめっき
1	亜鉛合金		梨地ニッケルめっき	6	黄銅	梨地ニッケルめっき
部番	材 質		処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	訂 正 記 事 4 DIS-C-003736	設 計 HR. SATO	検 図 HY. KISHI	年月日 14.11.25
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : EJ. KUNII	06.04.17	図番 : ADC3-042037-74		
		検 図 : EJ. KUNII	06.04.17	製品名 : HR10A-10JE-12S(74)		
		設 計 : DS. MATSUNE	06.04.14	製品コード : CL110-0451-5-74		
		製 図 : DS. MATSUNE	06.04.14			