

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	
△					△					
△					△					
標準規格										
定格	電圧 (1)	— ~ —	AC — V DC — V		適合ケーブル	AWG*26 ~ *30 電線保護外皮φ1以下				
	電流 (1)	— ~ —	2 A		インピーダンス 周波数範囲	— Ω (0 ~ — Hz)				
	電力	—			使用温度範囲	-25℃ ~ 85℃				
	特殊性	—								
性能										
No	項目名称	条 件			試験規格	最小	最大	単位	QT	AT
1	形状・材質・処理	ADC DC3-25983 及び標準規格に適合のこと。				—	—	—	○	○
2	表 示	同 上				—	—	—	○	○
3	絶 縁 抵 抗	DC Vで測定し規格値以上のこと。					—	MΩ	—	—
4	接触抵抗	単位	コンタクト	DC / Aで測定し規格値以下のこと。		—	10	mΩ	○	—
		コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。		—	—	mΩ	—	—
5	耐 電 圧	AC DC Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				—	—	—	—	—
6	V S W R	周波数 ~ Hzにおいて規格値以下のこと。				—	—	—	—	—
7	挿 入 損 失	周波数 ~ Hzにおいて規格値以下のこと。				—	—	dB	—	—
8	ローレベルサーキット	DC20mV以下 mAで接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				—	—	mΩ	—	—
9	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。			—	—	gf	—	—
			規格値を満足すること。			—	—	kgf	—	—
10	耐 湿 性	温度	℃湿度	% 時間で	高温時	—	—	MΩ	—	—
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。			乾燥後	—	—	MΩ	—	—
11	耐 振 性	周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 Gで 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—
12	耐 衝 撃 性	加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—
13	耐温度サイクル	~ ℃, サイクル, 合計 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—
14	寿命	単位	コンタクト	1000 回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。	JIS C 5037 に準拠	—	15	mΩ	○	—
		コンタクト	同 上			—	—	mΩ	—	—
15	耐 腐 食 性	5 %の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。 48 時間			JIS C 5028 に準拠	—	—	—	○	—
16	耐 水 圧 性	水深	m圧	kgf/cm ² 時間で浸水がないこと。		—	—	—	—	—
17	耐 気 圧 性	圧力	kgf/cm ² mmHg	分秒で気泡の漏れがないこと。		—	—	—	—	—
18	導件圧着部 引張強度	適合電線の導体部の子圧			AWG #30 (7#/φ0.1)	1	—	Kg	○	—
		着結線し引張力を加えた			AWG #28 (7#/φ0.12)	1.6				
		時引張力は規格値以上のこと			AWG #26 (7#/φ0.16)	2.4				
備考					製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
	この規格表に指定する以外は標準規格に適合のこと。				製 品 規 格 表		製品名		HR10-PC-211	
旧CL	CL	図 番			SLC4-25983-	製 品	CL 110-0516-9-			
旧 図	SLC4-	番				コード				

注(1)「—」はコンタクトNoを表す。
注(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 選定項目