




- 注 ① 部番④の推奨締付けトルクは、0.9～1N・m。緩み防止としてヘンケルジャパン(株)製、ロックタイト243及びプライマー7649または相当品の塗布を推奨します。
- ② 部番⑫の推奨締付けトルクは0.9～1N・m。緩み防止としてヘンケルジャパン(株)製、ロックタイト243及びプライマー7649または相当品の塗布を推奨します。
- ③ 部番①、④、⑨、⑫の回転方向の位置関係は一例を示します。
- ④ ケーブルの構造によりケーブルクランプ力及び防水性能が異なりますので、事前に確認の上御使用願います。

|     |          |                                                                        |     |                  |                  |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| 5   | ステンレス鋼   |                                                                        | 12  | PPS樹脂            | (クロ) UL94V-0     |
| 4   | 亜鉛合金     | ニッケルめっき                                                                | 11  | ポリアミド樹脂          | (シロ) UL94V-0     |
| 3   | 亜鉛合金     | ニッケルめっき                                                                | 10  | 黒化ニトリウム          | (グレー)            |
| 2   | りん青銅     | 接触部: 金めっき 0.2μm min.<br>結線部: 金めっき 0.03μm min.<br>下地 : ニッケルめっき 2μm min. | 9   | ポリアミド樹脂          | (クロ) UL94V-0     |
|     |          |                                                                        | 8   | アクリルニトリル'タジ'エソ'ム | (クロ)             |
|     |          |                                                                        | 7   | アクリルニトリル'タジ'エソ'ム | (クロ)             |
| 1   | PPS樹脂    | (クロ) UL94V-0                                                           | 6   | りん青銅             | ニッケルめっき          |
| NO. | MATERIAL | FINISH , REMARKS                                                       | NO. | MATERIAL         | FINISH , REMARKS |

|                                                                                                                       |  |                          |           |                          |                                                                                                                                                                             |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| UNITS<br>mm                                                                                                           |  | SCALE<br>2 : 1           | COUNT<br> | DESCRIPTION OF REVISIONS | DESIGNED                                                                                                                                                                    | CHECKED | DATE |
|  HIROSE<br>ELECTRIC<br>CO., LTD. |  | APPROVED : HY. KOBAYASHI |           | 18. 02. 26               | DRAWING NO. ADC-117790-31-00                                                                                                                                                |         |      |
|                                                                                                                       |  | CHECKED : HY. KOBAYASHI  |           | 18. 02. 26               | PART NO. HR08D-12WLPN-10S(31)                                                                                                                                               |         |      |
|                                                                                                                       |  | DESIGNED : DS. MATSUNE   |           | 18. 02. 24               | CODE NO. CL108-0277-3-31                                                                                                                                                    |         |      |
|                                                                                                                       |  | DRAWN : AI. NISHIYAMA    |           | 18. 02. 22               |   |         |      |
|                                                                                                                       |  |                          |           |                          |                                                                                                                                                                             |         |      |