



△の数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	訂正 BY	検図 CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	訂正 BY	検図 CHKD	年月日 DATE



RP34形コネクタ



端子No.2

端子No.1


5298T MOLEX
又は
SIN-21T-1.8S JST(株)

熱収縮チューブ

2> 表-2 ケーブル仕様

導体	構成		単芯シールドケーブル	
	材質	軟銅より線	芯線サイズ	AWG #18
絶縁体	芯線構成	41本/φ0.16	材質	耐熱塩化ビニル
	色	シロ	外径	φ2.1±0.15
横巻	材質	軟銅線	芯線サイズ	AWG #18
	芯線構成	78本/φ0.12	材質	耐熱塩化ビニル
ケーブル	シース	φ3.5±0.2	色	クロ

現寸大




1> 表-1 配線


RP34形コネクタ 端子No.	リード線色
1	シロ
2	横巻シールド

- 注
- 配線は表-1による。
 - ケーブル仕様は表-2による。
 - 梱包は図-1による。
 - 部番のに対する部番のの回転方向の位置関係は一例とする。

A-A



ビニタイ(クロ)非移行性



3> 図-1 梱包状態図(S:FREE)

3	黄銅		7	軟質塩化ビニル (クロ)	UL94V-0
2	りん青銅	銀めっき	6	ポードイン圧着端子付きケーブル	
1	ポリアミド樹脂 (クロ)	2μm min	5	軟質塩化ビニル (クロ)	UL94V-0
部番	材質		4	ポリプロピレン樹脂 (ニューハク)	UL94V-0
備考	REMARKS		部番	材質	

製図 DRAWN	担当 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
706.1.19 山野	706.1.20 山田	706.1.23 秋山	706.1.23 佐藤	706.1.23 佐藤

旧製品コード CODE NO. (OLD)	図番 DRAWING NO.	製品名 PART NO.
ADC3-111441-71	ADC3-111441-71	RP34L-5PA-2SC(1857)(71)
単位 UNITS	2:1	製品コード CODE NO.
mm		CL113-5153-3-71