

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

TO
R

A


B

C




D

E

F



カン合面から見た
パネル取付け穴寸法図
パネル厚: 0.7~2



- 注 ① 部番⑥の締付トルクは、1 N・mとする。
尚、緩み防止としてヘンケルジャパン(株)製
ロックタイト242又は同等品の塗布を推奨します。
- ② 接触部: 金めっき 0.2 μm min.
結線部: 金めっき フラッシュ。
下地 : ニッケルめっき 2 μm min.

Δの COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE	Δの COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
1	DIS-C-000585	小松	田中	07.07.27					

3	りん青銅	②	6	黄銅 ①	ニッケルめっき
2	PPS樹脂	(クロ) 94V-0	5	りん青銅	ニッケルめっき
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき	4	ベリリウム銅	ニッケルめっき
部番	材 質	処 理, 備 考	部番	材 質	処 理, 備 考
備考 REMARKS			製 図 DRAWN	設 計 DESIGNED	検 図 CHECKED
			承認 APPROVED	出 図 RELEASED	
旧製品コード CODE NO.(OLD) CL			図 番 DRAWING NO. ADC3-115064	製品名 PART NO. HR25A-7R-4S	製品コード CODE NO. CL125-0622-5-00
単位 UNITS mm			尺 度 SCALE 5 : 1	HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	