




注 ① 部番 ③、④ の処理は、次による。

接触部：金めっき $0.2\mu\text{m min}$
その他：金めっき又はニッケルめっき
下地：ニッケルめっき $2\mu\text{m min}$

② 部番 ⑧ の推奨締付けトルク： $1.5 \sim 2\text{N}\cdot\text{m}$ 。

尚、ねじ部の緩み防止として、部番 ① のねじ部にヘンケルジャパン（株）製、ロックタイト271または相当品の塗布をお願いします。

③ 本品をパネルへ取付ける際は、図示の如く部番 ① の溝に部番 ⑥ が確実に組込まれている状態で行って下さい。
部番 ⑥ が外れていると防水性能が保たれません。

4	銅合金	①	8	黄銅③	ニッケルめっき
3	銅合金	①	7	りん青銅	ニッケルめっき
2	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0	6	クロロprenゴム	(クロ)
1	亜鉛合金	ニッケルめっき	5	りん青銅	ニッケルめっき
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 4 : 1	訂 正 記 事 ④ 1 DIS-C-002180	設 計 HK. NAMAI	検 図 HY. KISHI
		承 認 : MR. YOSHIDA	05. 01. 05	図番 : ADC3-114246-00	
		検 図 : MO. SATOH	05. 01. 05	製品名 : LF10WBR-12P	
		設 計 : YH. YAMADA	05. 01. 05	製品コード : CL136-1007-3-00	
		製 図 : YH. YAMADA	05. 01. 05		
				④ 1	1