



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。









基板推奨寸法
(図はディップポストを
挿入する側の基板面を示します。)





パネル取り付け穴寸法
パネル厚 (0.7~2)



注 1 部番③の処理は次による。
接触部 ：金めっき 0.2μm min
ディップ部：金めっきフラッシュ
下地 ：ニッケルめっき 2μm min
2 部番⑦の推奨締め付けトルク：2~2.5N・m
尚、ネジ部の緩み防止として、部番①のネジ部にヘンケルジャパン(株)製、
ロックタイト271又は相当品の塗付をお願い致します。
3 本品をパネルに取り付ける際は、図示の如く部番①の溝に部番⑤が確実に組み込まれている状態で行ってください。
部番⑤が外れていると防水性が保たれません。
△1 △4 部番③の回転方向は一例を示す。

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
4	りん青銅	ニッケルめっき			
3	りん青銅	1	7	黄銅	ニッケルめっき
2	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0	6	りん青銅	ニッケルめっき
1	亜鉛合金	ニッケルめっき	5	クロロプレンゴム	(クロ)

UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	4 : 1	△2 1	DIS-C-002180	HK. NAMAI	HY. KISHI	11.05.13

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

承認	SU. OBARA	10.01.28
検図	HY. KISHI	10.01.28
設計	TY. SUZUKI	10.01.27
製図	TY. SUZUKI	10.01.27

図番：ADC3-116787-00
製品名：LF10WBRB-12SD
製品コード：CL136-1016-4-00
△2 1/1

HRS DRAWING FOR REFERENCE