

改定	△	(1ヶ所) RE-3019	(検図: 吉田)	価額 (円)	59,727						
標準規格											
定格	電圧 (V)	— ~ —	AC — V DC — V	適合ケーブル	AWG #22~#18 (被覆外径 4.7mm)						
	電流 (A)	— ~ —	2 A	インピーダンス 周波数範囲	— Ω (0 ~ — Hz)						
	電力	—			使用温度範囲	-25 °C ~ 85 °C					
	特殊性	—									
性 能											
項 目		規 格 値						検 査 (円)			
No	項 目 名 称	条 件				試験規格	最小	最大	単位	QT	AT
1	形状・材質・処理	ADC 3-10243 及び標準規格に適合のこと。				—	—	—	—	○	○
2	表 示	同 上				—	—	—	—	○	○
3	絶 縁 抵 抗	DC Vで測定し規格値以上のこと。				—	—	—	MΩ	—	—
4	接触抵抗	DC 1 Aで測定し規格値以下のこと。				—	—	15	mΩ	○	—
	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				—	—	—	mV	—	—
5	耐 電 圧	AC DC Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				—	—	—	—	—	—
6	V. S. W. R	周波数 ~ Hzにおいて規格値以下のこと。				—	—	—	—	—	—
7	挿入損失	周波数 ~ Hzにおいて規格値以下のこと。				—	—	—	dB	—	—
8	ドライナード性能	DC μVで交互に極性を変えて導通があること。				—	—	—	—	—	—
9	挿抜力	右の銅製ピンにて規格値を満足すること。(ゲージピン φ0.57±0.003)				—	15	—	gr	○	—
	単位	規格値を満足すること。				—	—	—	kg	—	—
10	耐 湿 性	温度 °C 湿度 % 時間で 高湿時 乾燥後				—	—	—	MΩ	—	—
11	耐 振 性	破損、割れ及び部品のユルミがないこと。				—	—	—	Hz	—	—
12	耐 衝 撃 性	同 上				—	—	—	G	—	—
13	耐 温 度 サイクル	割れ、キ裂及び各部に異状が生じないこと。				—	—	—	°C	—	—
14	寿命	1000回の抜き差しを行い、4項の条件で規格値以下。				JIS C 5037 に準拠	—	20	mΩ	○	—
	単位	同 上				—	—	—	mV	—	—
15	耐 腐 食 性	5% 塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				JIS C 5028 に準拠	—	—	—	○	—
16	耐 水 圧 性	水深 m 圧力 kg/cm ² 時間で規格を満足すること。				—	—	—	—	—	—
17	耐 気 圧 性	圧力 kg/cm ² mmHg 分で規格を満足すること。				—	—	—	—	—	—
18	導体圧着部 引張強度	適合電線の導体部のみ				AWG #22 (16#/φ0.16)	5.4	—	—	—	—
		圧着結線し、引張力を加えたとき、引張力は規格値以上のこと				AWG #20 (27#/φ0.16)	6	—	—	—	—
						AWG #18 (42#/φ0.16)	9Δ	—	—	—	—
備 考		この規格表に指定する以外は標準規格に適合のこと									
分 類 番 号		CL113-0509-2		製品名 RP17-SC-212		製品規格表		図 番 SLC4-10243			
考 査		旧 CL 199-5389 旧 図番 SLC4-10243-S				59.7.30 吉田 59.7.30 吉田 59.7.31 佐藤 59.8.1 井					

注 (1) 「~」, はコンタクト No を表わす
(2) QT: 認定試験 FT: 定期検査 AT: 製品検査 ○: 適用項目