

適用規格					
定 格	使用温度範囲	−25℃ ~ +85℃	保存温度範囲	−10℃ ~ +60℃	
			適合ケーブル		
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外観，構造及び仕 上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
機 械 的 性 能	繰り返し動作	100 回の抜き差しを行う。	機能を損なうような変形及びガタの ないこと。	○	－
環 境 的 性 能	塩水噴霧	濃度 5%の塩水，48時間放置する。	機能を損なうようなはなはだしい 腐食がないこと。	○	－
	耐水压性	適合コネクタをかん合した状態で 水深 1.8mに 48時間放置する。	コネクタ内部への浸水がないこと。	○	－
	耐気圧性	適合コネクタをかん合した状態で、コネクタ内部 にエア圧 17.6kPaを 30秒間加える。	コネクタ内部より気泡の発生がないこと。	○	－
	</				