









May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

△ 形状変更

アイソメトリック図(2:1)



- 注 1. 本品はバラ納入品となります。
2. 適合圧着端子
電源 : BH12-SC-213(CL140-0014-0-00) (適合電線: AWG#14~16 電線被覆外径φ2.6~3.0)
信号 : BH12-SC1-213(CL140-0015-0-00) (適合電線: AWG#22~24 電線被覆外径φ1.4~1.6)
3. 本品はハーネス手順書(ATAD-C0454-00)に基づきハーネス作業を行ってください。
4. ケーブルの構造により、ケーブルクランプ力、回転力、防水性能等が異なりますので、事前に御確認の上、御使用願います。
△ 5. 本製品は半かん合状態で使用しないでください。電気的性能、防水性、ロック強度に影響を与え、性能を満足できなくなります。
△ 6. 抜去はプラグのロックバネ押し部を指で押しながら、ロックが解除している状態で行って下さい。
ロックが引っ掛かったまま抜去すると、ロック引っ掛かり部の破損あるいはケーブルの断線・抜け等が発生する恐れがありますので、
ロックが引っ掛かったまま抜去しないようにして下さい。
また、特定のケーブルに負荷が加わらないように考慮してください。

2	PBT	(クロ)	UL94V-0	4	シリコンゴム	(アカ)		
1	PBT	(クロ)	UL94V-0	3	PBT	(クロ)	UL94V-0	
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT  1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00004209		DESIGNED HN. TANAKA	CHECKED HY. KOBAYASHI	DATE 20200825
		APPROVED : YH. YAMADA		20200128		DRAWING NO. ADC-390397-00-00		
		CHECKED : HN. TANAKA		20200128		PART NO. BH12WP-4SC		
		DESIGNED : SH. KOYAMA		20200128		CODE NO. CL140-0010-0-00		
		DRAWN : SH. KOYAMA		20200128		 		