

適用規格						
定 格	使用温度範囲 ⁽²⁾	-40 °C ~ +105 °C	保存温度範囲	-10 °C ~ +60 °C		
	電 圧	_____	適合電線	①AWG#22~24		
	電 流	1 A		②被覆外径φ1.4~1.6		
性 能						
	項 目	試 験 方 法		規 格	QT	AT
構造	外觀、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。	○	○
電気	接触抵抗	単位コネクタをDC 1 Aで測定する。		15 mΩ以下	○	○
機械	コネクタの挿抜力	φ0.98 ^{+0.003} ₀ の鋼製ピンで測定する。		挿抜力 0.2 N 以上	○	—
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	
備考	注 (1) 適合電線は①~②すべての条件を満たすものとする。 (2) 通電による温度上昇を含む。			承認	YH. YAMADA	20200128
				検 図	HN. TANAKA	20200128
				担 当	SH. KOYAMA	20200128
				製 図	SH. KOYAMA	20200128
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(JIS C 5402)を適用している。						
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-390465-00-00		
HRS	製品規格表		製品名	BH12-SC1-213		
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL140-0015-0-00	△	1/1