

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日		△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	
△						.		△						.	
△						.		△						.	
標準規格															
定格		電圧 (1)	— ~ —	AC — V			適合ケーブル		φ4.0						
		電流 (1)	— ~ —	— A			インピーダンス 周波数範囲		— Ω (0 ~ — Hz)						
		電力	—				使用温度範囲		— °C ~ — °C						
		特殊性	—												
性能															
No.	項目名称		条 件				試験規格		最小	最大	単位	QT	AT		
1	形状・材質・処理		ADC DC 4- 44946 及び標準規格に適合のこと。						—	—	—	○	○		
2	表 示		同 上						—	—	—	○	○		
3	絶 縁 抵 抗		DC	Vで測定し規格値以上のこと。						—	—	MΩ	—	—	
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。						—	—	mΩ	—	—	
		コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。						—	—	mΩ	—	—	
5	耐 電 圧		AC DC	Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。						—	—	—	—	—	
6	V S W R		周波数	~ Hzにおいて規格値以下のこと。						—	—	—	—	—	
7	挿 入 損 失		周波数	~ Hzにおいて規格値以下のこと。						—	—	dB	—	—	
8	ローレベルサーキット		DC20mV以下 mAで接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。						—	—	mΩ	—	—		
9	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。						—	—	gf	—	—		
		規格値を満足すること。						—	—	kgf	—	—			
10	耐 湿 性	温度	℃	湿度	%	時間で	高温時			—	—	MΩ	—	—	
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。				乾燥後			—	—	MΩ	—	—		
11	耐 振 性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。						—	—	—	—	—		
12	耐 衝 撃 性		加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破損、 割れ及び部品のゆるみがないこと。						—	—	—	—	—		
13	耐 温 度 サ イ ク ル		~ °C, サイクルの試験後、破損、割れ 及び部品のゆるみがないこと。						—	—	—	—	—		
14	寿 命	コンタクト	回の抜き挿しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。						—	—	mΩ	—	—		
		コンタクト	同 上						—	—	mΩ	—	—		
15	耐 腐 食 性		% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。						—	—	—	—	—		
16	耐 水 圧 性		水深	m	圧力	kgf/cm ²	時間	で浸水がないこと。				—	—	—	—
17	耐 気 圧 性		圧力	kgf/cm ²	mmHg	分	で気泡の漏れがないこと。				—	—	—	—	
備 考							製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図			
							技 3.4.22 近藤	技 3.5.21 園井	技 3.5.27 吉田		技 3.5.27 吉田				
	この規格表に指定する以外は標準規格に適合のこと。						製 品 規 格 表			製 品 名			RP34-TC-C1		
旧 CL		CL		—		図 番		SLC4-44946-		製 品 コード		CL150-0074-1-			
旧 図		SLC4-		—		番									

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。

形別 配布先
R