

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日		△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△	2	RE-E-10411	谷口	三輪	05.01.15	△					
△						△					
適用規格											
定格	使用温度範囲	△-55℃～85℃		保存温度範囲	△-55℃～85℃						
	電圧	AC 350 V, DC 490 V		使用湿度範囲	- % ～ - %						
	電流	-		適合ケーブル	-						
性能											
	項目	試験方法				規格		QT	AT		
構造	外観、構造及び仕 上げ	目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。		○	○		
	表示	目視にて確認する。						○	○		
電気的 性能	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。				5000 MΩ以上		○	○		
	耐電圧	AC 1250 Vの電圧を1分間印加する。				せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	○		
機械的 性能	耐振性	周波数 10 ～ 55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 加速度 - m/s ² で 3 方向各 2 時間試験 する。				破損、ひび、部品のゆるみがない こと。		○	-		
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 6 方向各 3 回試験する。						○	-		
環境的 性能	温度サイクル	温度 -55 → 5～35 → 85 → 5～35℃ 時間 30 → 2～3 → 30 → 2～3分 を 5 サイクル試験する。				破損、ひび、部品のゆるみがない こと。		○	-		
	定常状態の耐湿性	温度 40℃, 湿度 90～95 %中に 96 時間 放置する。				① 絶縁抵抗: 10 MΩ以上(高温時) 1000 MΩ以上(乾燥時) ② 破損、ひび、部品のゆるみがない こと。		○	-		
備考											
						製図	設計	検図	承認	出図	
						Q1技 '89.09.02 伊藤	Q1技 '89.10.04 榎並	Q1技 '89.10.04 田中秀	Q1技 '89.10.05 中沢		
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。											
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目											
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.						製品規格表			製品名 CDA-15P(05)		
旧CL CL			図番 SLC4-010055-01			製品コード CL211-0279-0-05			1 1		