

適用規格		NDSC 0152C, MIL-STD-202						
定 格	使用温度範囲		-55℃～85℃		保存温度範囲	-55℃～85℃		
	電 圧		AC 300 V, DC 420 V		使用湿度範囲	95 % 以下		
	電 流		－ A		適合ケーブル	－		
性 能								
	項 目	試 験 方 法			規 格		QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。		○	○
	表示	目視にて確認する。					○	○
電気的 性能	絶 縁 抵 抗	DC 500 V で測定する。			5000 MΩ以上		○	－
	耐 電 圧	AC 1000V の電圧を1分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	－
機械的 性能	総 合 挿 抜 力	適合コネクタで測定する。			挿入力：93.1 N以下 抜去力：93.1 N以下		○	－
	耐 振 性	周波数 10～500 Hz, 片振幅 0.75 mm, 2 時間 3 軸方向試験する。			① 10 us以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。		○	－
	耐 衝 撃 性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 軸方向各 3 回試験する。					○	－
環境的 性能	温 度 サ イ ク ル	温度 -55→+25→+85→+25℃ 時間 30→2～3→30→2～3 分 を 5 サイクル試験する。			破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。		○	－
	耐 湿 性	温度 25～65℃, 湿度 90～98 %中に 240 時間放置する。			①絶縁抵抗： 1 MΩ以上（高湿時） 1000 MΩ以上（乾燥後） ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。		○	－
△の数		訂正記事		設計		検図		年月日
△	0							
備考					承認	NM. NISHIMATSU		17.08.04
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格 JIS C 5402)を適用している。					検 図	NM. NISHIMATSU		17.08.04
					担 当	MO. SHIMOYAMA		17.08.03
					製 図	AK. AKIYAMA		17.08.02
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目				図番		SLC-007257-10-00		
HRS		製 品 規 格 表		製品名		PC-1634(10)		
		ヒロセ電機株式会社		製品コード		CL216-0341-3-10		△ 1/1