

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△						△					
△						△					
適用規格											
定格	使用温度範囲		— °C ~ — °C			保存温度範囲		— °C ~ — °C			
	電圧		AC — V, DC — V			使用湿度範囲		— % ~ — %			
	電流		— A			適合ケーブル		—			
性能											
	項目	試験方法				規格				QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				○	○
	表示	目視にて確認する。								○	○
機械的性能	耐振性	周波数 10 ~ 55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 加速度 — m/s ² で 3 方向各 2 時間試験する。				破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 6 方向各 3 回試験する。								○	—
環境的性能	温度サイクル	温度 -55 → 5~35 → 85 → 5~35°C 時間 30 → 2~3 → 30 → 2~3分を 5 サイクル試験する。								○	—
	塩水噴霧	濃度 5%の塩水, 48時間放置する。								はなはだしい腐食がないこと。	
備考											
製図						設計		検図		承認	
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。											
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目											
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.						製品規格表			製品名 HDB-CTF1 (50)		
旧CL		図番				製品コード				1	
CL		SLC4-008874-02				CL211-0166-3-50				1	

TO
Q1