











△3▶ FCCプラグ寸法



参考基板取付寸法(取付面側)

適合基板t=1.6



- 注 ① きょう体を製作するとき、図示ロック部の寸法を逃げてください。
 ② 部品④は、製造工程上及び輸送中、多少の擦り傷が発生することが御座いますが製品機能上、問題御座いません。
 △③ 本品はFCC規格外のプラグとカン合しないで下さい。
 特に図の端子打ち込み高さには十分ご注意ください。

1	りん青銅	接触部 : 金めっき 1.27mm min リード部 : すずリフローめっき 1mm min 下地 : ニッケルめっき 1mm min		4	黄銅	すずリフローめっき 1mm min					
				3	PBT樹脂	UL94V-0(クロ)					
				2	PBT樹脂	UL94V-0(クロ)					
NO.		MATERIAL		FINISH . REMARKS		NO.		MATERIAL		FINISH . REMARKS	
UNITS mm				SCALE 2 : 1		COUNT 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00007449		DESIGNED KIM JAEHYEON	CHECKED KG. OKITA	DATE 20211029
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : RI. TAKAYASU		20120911		DRAWING NO. ADC-128117-00-00					
		CHECKED : EJ. WAKATSUKI		20120911		PART NO. TM11RX-5N2-88					
		DESIGNED : TS. ITO		20120910		CODE NO. CL0222-5501-7-00					
		DRAWN : TS. ITO		20120910		 					